



Energiaa säästävät LED PLC 4P - loistelamput ovat päivittyneet

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelamput muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Hyödyt

- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pienennä ylläpitokustannuksia 2–3-kertaisen käyttöiän ansiosta perinteisiin lamppeihin verrattuna
- Helpoin ja nopein tapa olemassa olevien valaisinasennusten päivittämiseen LED-tekniikkaan.
- Täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

Ominaisuudet


- Erittäin energiatehokas
- Helppo asennus
- Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
- Ei elohopeaa

Käyttökohteet

- Matkailu-, palvelu-, myymälä-, toimisto- ja teollisuuskohteisiin sekä koteihin

CorePro LED PLC 4P

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Yleistä tietoa

Sytytys	200 000
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	PL-C

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1 100 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003757602	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh

