



La nouvelle génération de lampes LED PLC 4P basse consommation

CorePro LED PLC 4P

La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Avantages

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible
- Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED
- Produit et processus d'installation totalement sûrs

Fonctions


- Haute efficacité énergétique
- Installation facile
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels
- Sans mercure

Application

- Applications pour hôtellerie, commerces, bureaux, locaux industriels et logements

CorePro LED PLC 4P

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Informations générales	
Nombre de cycles d'allumage	200.000
Durée de vie nominale	30.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	PL-C
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1.100 lm

Fonctionnement et électricité

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W



Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8720169290419	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
8720169290433	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
8720169290457	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
8720169290471	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
8720169290495	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
8720169290518	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

