



Den nye generasjonen av energisparende LED PLC 4P- rørbelysning

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Fordeler

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2–3 ganger lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Den raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LED-teknologi på
- Helt trygg produkt- og monteringsprosess

Funksjoner


- Svært energieffektiv
- Enkel montering
- Konvensjonell formfaktor som passer i eksisterende armaturer
- uten kvikksølv

Søknad

- Til bruk innen hotell, restaurant og catering, kontorer, industri og boliger

CorePro LED PLC 4P

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Generell informasjon	
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	30 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PL-C
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1 100 lm

Drift og elektronikk

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W



Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

