



Нове покоління енергозберігаючих світлодіодних трубчастих світильників **PLC 4P**

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P інтегрує світлодіодне джерело світла в традиційний флуоресцентний форм-фактор. Цей виріб є ідеальним рішенням для загального освітлення: він відповідає основним вимогам до освітлення, забезпечує значне енергозбереження та є безпечним для довкілля.

Переваги

- Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
- Менші витрати на обслуговування завдяки у 2–3 рази довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
- Найшвидший і найпростіший спосіб модернізації існуючих світильників до світлодіодної технології
- Абсолютно безпечний виріб і процес встановлення

Характеристики


- Високий рівень енергоефективності
- Просте встановлення
- Звичайний форм-фактор для вбудовування в існуючі світильники
- Без ртуті

Застосування

- Готелі, крамниці, офіси, промислове та домашнє застосування

CorePro LED PLC 4P

Розміри



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Загальна інформація	
Цикл перемикання	200 000
Номінальний термін служби	30 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	82
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	PL-C
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1100 lm

CorePro LED PLC 4P

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W






Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929003757602	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
929003757702	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
929003757802	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
929003757902	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
929003758002	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
929003758102	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

