



Efficace, économique, performant

Ledinaire Etanche All-in WT065C

La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers

Avantages

- Luminaire robuste et étanche
- Fiabilité Philips garantie
- Installation facilitée

Fonctions

- Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles (jusqu'à 6800 lm, 150 cm)
- Clips de montage et crochets de suspension inclus
- Clips métalliques faciles à installer, glissières et presse-étoupes plus longs pour les installations à câblage traversant
- 1 code pour plusieurs applications

Application

- Entrepôts
- Parkings couverts
- Sites de production

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C






Schéma dimensionnel



WT065C G2 L1200

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Détails sur le produit



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Non

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Non
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Non
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Non
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Non
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Oui

Données techniques de l'éclairage

Ledinaire Etanche All-in WT065C

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	112 lm/W	1.800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W

