



La réglette Philips BN016 offre un rapport qualité/prix exceptionnel. Idéale pour vos installations d'éclairage au quotidien, elle produit une lumière de qualité et permet des économies d'énergie et d'entretien importantes.

Réglette Essential Smartbright T8

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglette BN016 est disponible en 3 températures de couleurs, 2 tailles et 2 flux lumineux différents.

Réglette Essential Smartbright T8

Avantages

- Design élancé et intégré
- Boîtier polycarbonate, avec un tube d'extrusion
- Réglette autonome : montage en surface ou suspendu

Fonctions

- Durée de vie de 15 000 heures, L70/B50
- Garantie de 1 an
- 2 longueurs, 3 couleurs, nombre accru d'options pour une utilisation facile
- CRI 70, SDCM < 7, 100 lm/W
- Accessoires de montage inclus

Application

- Hôtellerie
- Bureaux
- Résidentiel

Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Code de protection contre les chocs méca.	IK02
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C
Marquage CE	Non
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401893281	BN016C LED16/WW L1200 GM G2	3000 K	1 600 lm
911401893481	BN016C LED16/CW L1200 GM G2	6500 K	1 600 lm
911401892981	BN016C LED8/WW L600 GM G2	3000 K	800 lm
911401893081	BN016C LED8/NW L600 GM G2	4000 K	800 lm
911401893181	BN016C LED8/CW L600 GM G2	6500 K	800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401893281	BN016C LED16/WW L1200 GM G2	16 W
911401893481	BN016C LED16/CW L1200 GM G2	16 W
911401892981	BN016C LED8/WW L600 GM G2	8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401893081	BN016C LED8/NW L600 GM G2	8 W
911401893181	BN016C LED8/CW L600 GM G2	8 W

Réglette Essential Smartbright T8

