



Por delante en flexibilidad y conectividad

Drivers lineales LED Xitanium: no aislados

Los drivers no aislados lineales Xitanium son ideales para aplicaciones de iluminación general profesionales de alta tensión (high voltage, HV). La gama incluye versiones programables y regulables DALI, regulables de 1-10 V, no regulables y de intensidad única. Ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz y completa flexibilidad. La nueva generación de drivers DALI de 16 mm ofrece el máximo rendimiento. Cumplen los estándares DiiA más avanzados, lo que incluye la implementación de las nuevas piezas DALI relacionadas con datos. La configuración de los drivers puede realizarse rápidamente de manera inalámbrica con SimpleSet. Los nuevos drivers DALI de 21 mm ofrecen la mejor relación calidad-precio.

Beneficios

- Drivers no aislados para el soporte de sistemas de oficina lineales HV y LV
- Ventanas operativas flexibles para simplificar la generación dinámica y la gestión de la complejidad
- Completa gama de drivers SR (Sensor Ready) para sistemas conectados

Características

- Drivers DALI no aislados y de salida fija de 11 mm y 16 mm de altura
- Programación flexible de drivers DALI mediante software MultiOne o inalámbrica mediante SimpleSet
- Baja corriente fluctuante de salida que permite el uso con cámaras y escáneres
- Regulación AM única en drivers DALI para una regulación sin ruido ni parpadeo
- Garantía del sistema de cinco años y vida útil de 100.000 horas

Drivers lineales LED Xitanium: no aislados

Aplicaciones

- Oficinas
- Comercios
- Industria

Versions

Xi 65W 200 350mA 185V DS 230V
G2 BS angle 929003426306



Xitanium LED linear drivers - Non -
Isolated family



Xitanium non-isolated DALI driver



Xitanium non-isolated DALI
industry driver



CertaDrive 44W 0.35A 125V 230V
EL Image



Xitanium non-isolated DALI driver

Xitanium 44W 200 350mA 125V
DS 230V G2 BVA angle
929003426206



Xitanium 100W FO 16



Drivers lineales LED Xitanium: no aislados

Versions

CertaDrive 60W 350mA



CertaDrive 65W 0.35A 185V 230V
EL Image



Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V
TD21



929003865306 Xitanium 65W
200 350mA 185V DS 230V EL



Xitanium 42W 175 300mA 140V DS
230V G2 BVA angle
929003426106



Xitanium 90W 0.15-0.5A 220V
TD21 S



Xitanium non-isolated dual current
driver



Xitanium non-isolated TD11
dimmable DALI



Xitanium MC linear wireless driver



Xitanium MC linear wireless driver



Drivers lineales LED Xitanium: no aislados

Versions

Xitanium 19W 200 350mA 54V DS
230V G2 BS angle



CertaDrive 30W 0.35A 85V 230V
EL Image



Xitanium 44W 200-350mA 125V
DS 230V EL Image



Xitanium 300W iXt TD



Xitanium non-isolated DALI driver



Xitanium 52W 0.3-0.35A-150V
230V TB



Xitanium 65W 175-350mA 185V DS
230V Image



Xitanium 90W non-isolated non-
dimmable driver LEDset




CertaDrive 21W 0.35A 60V 230V
EL Image



Drivers lineales LED Xitanium: no aislados

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V	360 mm	350 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V	280 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm	350 mm

Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

