



À frente em flexibilidade e conectividade

Controladores LED lineares Xitanium - não isolados

Os drivers não isolados Xitanium são ideais para aplicações de iluminação geral profissionais de alta tensão (HV). A gama inclui versões DALI reguláveis e programáveis, reguláveis de 1-10 V, não reguláveis e corrente simples. Oferecem uma elevada eficiência, boa qualidade de luz e flexibilidade total. A nova geração de drivers DALI de 16 mm oferece um desempenho máximo. Estão em conformidade com as mais recentes normas DiiA, incluindo a implementação das novas peças DALI relacionadas com dados. A configuração dos drivers pode ser efetuada rapidamente e sem fios através de SimpleSet. Os novos drivers DALI de 21 mm possibilitam a melhor relação qualidade/preço.

Benefícios

- Controladores não isolados para suportar sistemas para escritório lineares HV e LV
- Janelas de funcionamento flexíveis para simplificação da geração dinâmica e da gestão de complexidade
- Gama completa de controladores Sensor Ready (SR) para sistemas conectados

Controladores LED lineares Xitanium - não isolados

Características

- Controladores DALI e de emissão fixa não isolados com 11 mm e 16 mm de altura
- Programação flexível dos controladores DALI através do software MultiOne ou sem fios através de SimpleSet
- Baixa corrente ondulada de saída para desempenho compatível com câmaras e scanners
- Regulação AM exclusiva em controladores DALI para regulação sem cintilação ou ruído
- Garantia de cinco anos do sistema e vida útil de 100 000 horas

Aplicação

- Escritório
- Retalho
- Indústria

Versions

Xi 65W 200 350mA 185V DS 230V
G2 BS angle 929003426306



Xitanium LED linear drivers - Non -
Isolated family

Xitanium non-isolated DALI driver



Xitanium non-isolated DALI
industry driver



CertaDrive 44W 0.35A 125V 230V
EL Image



Xitanium non-isolated DALI driver

Xitanium 44W 200 350mA 125V
DS 230V G2 BVA angle
929003426206



Controladores LED lineares Xitanium - não isolados

Versions



Xitanium non-isolated dipswitch driver



CertaDrive 60W 350mA



CertaDrive 65W 0.35A 185V 230V EL Image



929003865306 Xitanium 65W 200 350mA 185V DS 230V EL



Xitanium 42W 175 300mA 140V DS 230V G2 BVA angle 929003426106



Xitanium 90W 0.15-0.5A 220V TD21 S



Xitanium non-isolated dual current driver



Xitanium non-isolated TD11 dimmable DALI



Xitanium MC linear wireless driver



Xitanium MC linear wireless driver

Controladores LED lineares Xitanium - não isolados

Versions

Xitanium 19W 200 350mA 54V DS
230V G2 BS angle



CertaDrive 30W 0.35A 85V 230V
EL Image



Xitanium 44W 200-350mA 125V
DS 230V EL Image



Xitanium non-isolated DALI driver



Xitanium 52W 0.3-0.35A-150V
230V TB



Xitanium 65W 175-350mA 185V DS
230V Image



Xitanium 90W non-isolated non-
dimmable driver LEDset




CertaDrive 21W 0.35A 60V 230V
EL Image



Controladores LED lineares Xitanium - não isolados

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V	360 mm	350 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V	280 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm	350 mm

Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

