



Aman & Dapat Diandalkan

Essential Smartbright Projector Gen 2

Proyektor SmartBright Esensial ST033T adalah produk ekonomis yang dirancang untuk perdagangan pasar massal. Produk ini dirancang untuk menggantikan proyektor berbasis standar CDM dan halogen untuk aplikasi retail dan horeka. Lampu berbasis track ini mendukung peritel untuk menonjolkan produk mereka, atau menonjolkan objek tertentu. Desain yang ringkas dan kontemporer dengan driver terintegrasi, dan pilihan dalam sudut sinar 24 atau 36 derajat membuat Essential SmartBright Projector relevan untuk banyak aplikasi. Pilihan 2 warna Putih dan Hitam membantu Peritel memilih produk yang paling cocok untuk dipadukan dengan Lingkungan Toko. Dibandingkan dengan pendahulunya, tidak hanya hemat biaya, tetapi juga desain produk yang lebih ramping dan ringan. Rangkaian produk mencakup Track 1M dan 2M dalam warna hitam dan putih dengan konektor I dan L untuk mendukung berbagai aplikasi.

Benefits

- Pengurangan biaya pengoperasian berkat penghematan energi dan masa pakai yang lebih lama, dibandingkan dengan proyektor berbasis standar CDM konvensional
- Produk Ekonomis untuk aplikasi retail pasar massal
- Hasil akhir yang ringkas dan sederhana memastikan Essential SmartBright Projector menyatu dengan berbagai desain interior.

Features

- Desain yang tidak mencolok dalam warna putih atau hitam
- Sudut pancaran sinar 24 dan 36 derajat dengan output Lumen antara 800–2500 Lm.
- Hemat energi: 80 lm/W
- Driver terintegrasi dan adaptor track seragam
- suhu warna 3000 atau 4000 K

Essential Smartbright Projector Gen 2

Application

- Fashion
- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Versions



Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2







Essential SmartBright Projector Gen 2



Essential SmartBright Projector Gen 2

Dimensional drawing



Essential Smartbright Projector Gen 2

Product details



Essential SmartBright Projector
Gen 2

Informasi Umum	
Driver tercover	Ya
Alat	EB
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Jumlah sumber cahaya	1
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-0%,+20%

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	36 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	36 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	24 °	3000 K	80 lm/W	1600 lm
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	36 °	3000 K	80 lm/W	1600 lm
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	24 °	4000 K	85 lm/W	1700 lm
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	36 °	4000 K	85 lm/W	1700 lm
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	24 °	3000 K	80 lm/W	1600 lm
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	36 °	3000 K	80 lm/W	1600 lm
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	36 °	4000 K	85 lm/W	1700 lm
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	36 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	24 °	4000 K	80 lm/W	800 lm
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	36 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	24 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	36 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	24 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm

Essential Smartbright Projector Gen 2

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	36 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	36 °	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	36 °	4000 K	90 lm/W	640 lm
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	24 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	36 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	24 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	36 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	36 °	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	36 °	4000 K	90 lm/W	640 lm

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipe optik	Order Code	Full Product Name	Tipe optik
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	Sudut cahaya 24°	911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	Sudut cahaya 24°
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°	911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	Sudut cahaya 24°	911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	Sudut cahaya 24°
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°	911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	Sudut cahaya 24°	911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	Sudut cahaya 24°
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°	911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	Sudut cahaya 24°	911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°	911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	Sudut cahaya 36°
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	Sudut cahaya 24°	911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	Sudut cahaya 24°
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°	911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	Sudut cahaya 24°	911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	Sudut cahaya 24°
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°	911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	Sudut cahaya 24°	911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°	911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	Sudut cahaya 36°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	10 W	911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	20 W
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	10 W	911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	20 W
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	10 W	911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	20 W
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	10 W	911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	10 W
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	20 W	911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	10 W
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	20 W	911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	10 W
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	20 W	911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	10 W
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	20 W	911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	33 W
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	20 W	911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	33 W

Essential Smartbright Projector Gen 2

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	33 W
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	33 W
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	7 W
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	7 W
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	33 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	33 W
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	33 W
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	33 W
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	7 W
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	7 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	Hitam
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	Hitam
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	Hitam
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	Hitam
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	Hitam
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	Hitam
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	Hitam
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	Hitam
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	RAL 9003 Putih
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	RAL 9003 Putih
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	RAL 9003 Putih
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	RAL 9003 Putih
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	RAL 9003 Putih
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	RAL 9003 Putih

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	RAL 9003 Putih
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	RAL 9003 Putih
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	Hitam
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	Hitam
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	Hitam
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	Hitam
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	Hitam
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	Hitam
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	RAL 9003 Putih
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	RAL 9003 Putih
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	RAL 9003 Putih
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	RAL 9003 Putih
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	RAL 9003 Putih
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	RAL 9003 Putih

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401832287	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832387	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832487	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832587	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833087	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833187	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833287	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833387	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832687	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832787	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401832887	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832987	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831887	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831987	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401832087	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401832187	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833887	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833987	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401834087	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401834187	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831687	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831787	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833487	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833587	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401833687	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401833787	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401831487	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM	(0.44,0.40) SDCM<5
911401831587	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5

Essential Smartbright Projector Gen 2

