



# Kapea LED-valonauha tarjoaa erittäin laadukasta valoa, jonka kirkkautta ja valon väriä voi säätää monella tavalla

## MASTER LED strip

Täydellinen tuotevalikoima huipputasoiseen, tasalaatuiseen ja turvalliseen valaistukseen. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä viidestä erilaisesta valovirta- ja tehovaihtoehtosta ja neljästä erilaisesta värilämpötilavaihtoehtosta. Luotettava valaistus, jota ei tarvitse huoltaa, on mukava käyttää.

### Hyödyt

- Erinomainen valon laatu: hyvä värintoisto ja erinomainen väriyhtenäisyys
- Laaja tuotevalikoima: paljon erilaisia valovirran, tehon ja värilämpötilan yhdistelmiä, jotka sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin.
- Helppo asentaa: kapeat mallit voi asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

### Ominaisuudet

- Erinomainen valon laatu: CRI 90, SDCM 3
- Koko tuotevalikoima: vaihtoehtoina 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ja 6 500 K
- Erittäin tehokas ja energiaa säästävä: 120 lm/W
- DC 24 V -pienjännitesyöttö on erittäin turvallinen
- Käyttöikä 60 000 tuntia

# MASTER LED strip

## Käyttökohteet

- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Toimistot

## Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit





LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

## Mittapiirros



# MASTER LED strip

## Mittapiirros



## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                          | Väriämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Valovirta |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 929003167902 | LS tape-to-wire connector IP20<br>50pcs EU | -                   | -                        | -         |
| 929003244202 | V profile 1M<br>accessory kit 60pcs        | -                   | -                        | -         |
| 929003167802 | LS tape-to-tape connector IP20<br>50pcs EU | -                   | -                        | -         |
| 929003244402 | H profile 1M<br>accessory kit 60pcs        | -                   | -                        | -         |

| Order Code   | Full Product Name                     | Väriämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Valovirta |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 929002696302 | MAS LEDstrip<br>4.3W927 475LM/M<br>5M | 2700 K              | 90                       | 475 lm    |
| 929002696402 | MAS LEDstrip<br>4.3W930 475LM/M<br>5M | 3000 K              | 90                       | 475 lm    |
| 929002696502 | MAS LEDstrip<br>4.3W940 500LM/M<br>5M | 4000 K              | 90                       | 500 lm    |

## MASTER LED strip

| Order Code   | Full Product Name                       | Väriämpötila<br>(nim.) | Värintoistoindeksi<br>(CRI) | Valovirta |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 929002696602 | MAS LEDstrip<br>4.3W965 500LM/M<br>5M   | 6500 K                 | 90                          | 500 lm    |
| 929002696702 | MAS LEDstrip<br>8.3W927 920LM/M<br>5M   | 2700 K                 | 90                          | 920 lm    |
| 929002696802 | MAS LEDstrip<br>8.3W930 920LM/M<br>5M   | 3000 K                 | 90                          | 920 lm    |
| 929002696902 | MAS LEDstrip<br>8.3W940<br>1000LM/M 5M  | 4000 K                 | 90                          | 1 000 lm  |
| 929002697002 | MAS LEDstrip<br>8.3W965 950LM/M<br>5M   | 6500 K                 | 90                          | 950 lm    |
| 929002697102 | MAS LEDstrip<br>12.5W927<br>1380LM/M 5M | 2700 K                 | 90                          | 1 380 lm  |
| 929002697202 | MAS LEDstrip<br>12.5W930<br>1380LM/M 5M | 3000 K                 | 90                          | 1 380 lm  |
| 929002697302 | MAS LEDstrip<br>12.5W940<br>1500LM/M 5M | 4000 K                 | 90                          | 1 500 lm  |
| 929002697402 | MAS LEDstrip<br>12.5W965<br>1450LM/M 5M | 6500 K                 | 90                          | 1 450 lm  |
| 929002697502 | MAS LEDstrip<br>16.6W927<br>1830LM/M 5M | 2700 K                 | 90                          | 1 830 lm  |

| Order Code   | Full Product Name                       | Väriämpötila<br>(nim.) | Värintoistoindeksi<br>(CRI) | Valovirta |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 929002697602 | MAS LEDstrip<br>16.6W930<br>1830LM/M 5M | 3000 K                 | 90                          | 1 830 lm  |
| 929002697702 | MAS LEDstrip<br>16.6W940<br>2000LM/M 5M | 4000 K                 | 90                          | 2 000 lm  |
| 929002697802 | MAS LEDstrip<br>16.6W965<br>2000LM/M 5M | 6500 K                 | 90                          | 2 000 lm  |
| 929002697902 | MAS LEDstrip<br>21.3W927<br>2400LM/M 5M | 2700 K                 | 90                          | 2 400 lm  |
| 929002698002 | MAS LEDstrip<br>21.3W930<br>2400LM/M 5M | 3000 K                 | 90                          | 2 400 lm  |
| 929002698102 | MAS LEDstrip<br>21.3W940<br>2500LM/M 5M | 4000 K                 | 90                          | 2 500 lm  |
| 929002698202 | MAS LEDstrip<br>21.3W965<br>2450LM/M 5M | 6500 K                 | 90                          | 2 450 lm  |
| 929003167702 | LS corner connector<br>IP20 50pcs EU    | -                      | -                           | -         |
| 929003167602 | LS mounting clips<br>IP20 50pcs EU      | -                      | -                           | -         |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                       | Tulojännite | Virrankulutus |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 929003167902 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -           | -             |
| 929003244202 | V profile 1M accessory kit 60pcs        | -           | -             |
| 929003167802 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -           | -             |
| 929003244402 | H profile 1M accessory kit 60pcs        | -           | -             |
| 929002696302 | MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M         | 24 V        | 19 W          |
| 929002696402 | MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M         | 24 V        | 19 W          |
| 929002696502 | MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M         | 24 V        | 19 W          |
| 929002696602 | MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M         | 24 V        | 19 W          |
| 929002696702 | MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M         | 24 V        | 37 W          |
| 929002696802 | MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M         | 24 V        | 37 W          |
| 929002696902 | MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M        | 24 V        | 37 W          |
| 929002697002 | MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M         | 24 V        | 37 W          |
| 929002697102 | MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M       | 24 V        | 52 W          |

| Order Code   | Full Product Name                 | Tulojännite | Virrankulutus |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 929002697202 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M | 24 V        | 52 W          |
| 929002697302 | MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M | 24 V        | 52 W          |
| 929002697402 | MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M | 24 V        | 52 W          |
| 929002697502 | MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M | 24 V        | 67 W          |
| 929002697602 | MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M | 24 V        | 67 W          |
| 929002697702 | MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M | 24 V        | 67 W          |
| 929002697802 | MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M | 24 V        | 67 W          |
| 929002697902 | MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M | 24 V        | 81 W          |
| 929002698002 | MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M | 24 V        | 81 W          |
| 929002698102 | MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M | 24 V        | 81 W          |
| 929002698202 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M | 24 V        | 81 W          |
| 929003167702 | LS corner connector IP20 50pcs EU | -           | -             |
| 929003167602 | LS mounting clips IP20 50pcs EU   | -           | -             |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

## MASTER LED strip

| Order Code   | Full Product Name                       | Himmennettävä |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| 929003167902 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -             |
| 929003244202 | V profile 1M accessory kit 60pcs        | -             |
| 929003167802 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -             |
| 929003244402 | H profile 1M accessory kit 60pcs        | -             |
| 929002696302 | MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002696402 | MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002696502 | MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002696602 | MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002696702 | MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002696802 | MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002696902 | MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M        | Kyllä         |
| 929002697002 | MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M         | Kyllä         |
| 929002697102 | MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M       | Kyllä         |

| Order Code   | Full Product Name                 | Himmennettävä |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 929002697202 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697302 | MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697402 | MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697502 | MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697602 | MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697702 | MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697802 | MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002697902 | MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002698002 | MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002698102 | MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M | Kyllä         |
| 929002698202 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M | Kyllä         |
| 929003167702 | LS corner connector IP20 50pcs EU | -             |
| 929003167602 | LS mounting clips IP20 50pcs EU   | -             |

### Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                       | Suojausluokan koodi |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 929003167902 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                   |
| 929003244202 | V profile 1M accessory kit 60pcs        | -                   |
| 929003167802 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                   |
| 929003244402 | H profile 1M accessory kit 60pcs        | -                   |
| 929002696302 | MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M         | IP20                |
| 929002696402 | MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M         | IP20                |
| 929002696502 | MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M         | IP20                |
| 929002696602 | MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M         | IP20                |
| 929002696702 | MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M         | IP20                |
| 929002696802 | MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M         | IP20                |
| 929002696902 | MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M        | IP20                |
| 929002697002 | MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M         | IP20                |
| 929002697102 | MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M       | IP20                |













| Order Code   | Full Product Name                 | Suojausluokan koodi |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 929002697202 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M | IP20                |
| 929002697302 | MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M | IP20                |
| 929002697402 | MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M | IP20                |
| 929002697502 | MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M | IP20                |
| 929002697602 | MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M | IP20                |
| 929002697702 | MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M | IP20                |
| 929002697802 | MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M | IP20                |
| 929002697902 | MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M | IP20                |
| 929002698002 | MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M | IP20                |
| 929002698102 | MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M | IP20                |
| 929002698202 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M | IP20                |
| 929003167702 | LS corner connector IP20 50pcs EU | -                   |
| 929003167602 | LS mounting clips IP20 50pcs EU   | -                   |

### Merkinnät ja luokitukset



| Order Code   | Full Product Name                       | Ympäristön lämpötila |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 929003167902 | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                    |
| 929003244202 | V profile 1M accessory kit 60pcs        | -                    |
| 929003167802 | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                    |
| 929003244402 | H profile 1M accessory kit 60pcs        | -                    |
| 929002696302 | MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002696402 | MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002696502 | MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002696602 | MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002696702 | MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002696802 | MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002696902 | MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M        | -20...+40 °C         |
| 929002697002 | MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M         | -20...+40 °C         |
| 929002697102 | MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M       | -20...+40 °C         |
| 929002697202 | MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M       | -20...+40 °C         |
| 929002697302 | MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M       | -20...+40 °C         |
| 929002697402 | MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M       | -20...+40 °C         |
| 929002697502 | MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M       | -20...+40 °C         |

| Order Code   | Full Product Name                 | Ympäristön lämpötila |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 929002697602 | MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929002697702 | MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929002697802 | MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929002697902 | MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929002698002 | MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929002698102 | MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929002698202 | MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M | -20...+40 °C         |
| 929003167702 | LS corner connector IP20 50pcs EU | -                    |
| 929003167602 | LS mounting clips IP20 50pcs EU   | -                    |

## MASTER LED strip



MASTER LED strip



## MASTER LED strip

