



# Tenký LED pásek nabízející vysoce kvalitní světlo s různými možnostmi jasnosti a barvy světla

## LED pásek Corepro

Ucelená řada jasně svítících, tenkých, bezpečných a spolehlivých produktů. Vyberte si ten nejvhodnější pro každý projekt ze 4 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si snadnou instalaci díky tenkému designu.

### Výhody

- Široká škála produktů: Různé kombinace světelného toku / příkonu a CCT pro různé aplikace
- Snadná instalace: Tenký design umožňující umístění ve stísněných prostorech
- Vynikající světelný výkon: Vysoká účinnost s dobrým barevným podáním a spolehlivostí při používání

### Vlastnosti

- Celá řada výrobků: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K a 6500 K
- Vysoká účinnost zajišťující úsporu energie: 130 lm/W
- Stejněměrné malé napětí 24 V nabízí vynikající bezpečnost.
- Životnost 35 000 hodin

# LED pásek Corepro

## Aplikace

- Maloobchod
- Kanceláře
- Pohostinství


## Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

## Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Světelně technické

| Order Code | Full Product Name                       | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) | Světelný tok |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 35503300   | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                                       | -                        | -            |
| 34400600   | CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M     | 2700 K                                  | 80                       | 270 lm       |
| 34402000   | CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M     | 3000 K                                  | 80                       | 270 lm       |
| 34404400   | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M     | 4000 K                                  | 80                       | 300 lm       |
| 34406800   | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M     | 6500 K                                  | 80                       | 300 lm       |
| 34408200   | CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M       | 2700 K                                  | 80                       | 750 lm       |
| 34410500   | CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M       | 3000 K                                  | 80                       | 750 lm       |
| 34412900   | CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M       | 4000 K                                  | 80                       | 800 lm       |
| 34414300   | CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M       | 6500 K                                  | 80                       | 780 lm       |
| 34416700   | CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M    | 2700 K                                  | 80                       | 1 080 lm     |

| Order Code | Full Product Name                       | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) | Světelný tok |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 34418100   | CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M    | 3000 K                                  | 80                       | 1 080 lm     |
| 34420400   | CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M    | 4000 K                                  | 80                       | 1 200 lm     |
| 34422800   | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M    | 6500 K                                  | 80                       | 1 180 lm     |
| 34424200   | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M   | 2700 K                                  | 80                       | 1 450 lm     |
| 34426600   | CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M   | 3000 K                                  | 80                       | 1 450 lm     |
| 34428000   | CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M   | 4000 K                                  | 80                       | 1 600 lm     |
| 34430300   | CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M   | 6500 K                                  | 80                       | 1 580 lm     |
| 35501900   | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                                       | -                        | -            |
| 35499900   | LS corner connector IP20 50pcs EU       | -                                       | -                        | -            |
| 35497500   | LS mounting clips IP20 50pcs EU         | -                                       | -                        | -            |

Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name                       | Vstupní napětí | Spotřeba energie |
|------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| 35503300   | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -              | -                |
| 34400600   | CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M     | 24 V           | 10,5 W           |
| 34402000   | CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M     | 24 V           | 10,5 W           |

| Order Code | Full Product Name                   | Vstupní napětí | Spotřeba energie |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 34404400   | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M | 24 V           | 10,5 W           |
| 34406800   | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M | 24 V           | 10,5 W           |
| 34408200   | CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M   | 24 V           | 27 W             |
| 34410500   | CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M   | 24 V           | 27 W             |
| 34412900   | CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M   | 24 V           | 27 W             |

LED pásek Corepro

| Order Code | Full Product Name                     | Vstupní napětí | Spotřeba energie |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 34414300   | CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M     | 24 V           | 27 W             |
| 34416700   | CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M  | 24 V           | 39 W             |
| 34418100   | CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M  | 24 V           | 39 W             |
| 34420400   | CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M  | 24 V           | 39 W             |
| 34422800   | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M  | 24 V           | 39 W             |
| 34424200   | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M | 24 V           | 52 W             |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name                       | Stmívatelné |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
| 35503300   | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -           |
| 34400600   | CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M     | Ano         |
| 34402000   | CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M     | Ano         |
| 34404400   | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M     | Ano         |
| 34406800   | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M     | Ano         |
| 34408200   | CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M       | Ano         |
| 34410500   | CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M       | Ano         |
| 34412900   | CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M       | Ano         |
| 34414300   | CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M       | Ano         |
| 34416700   | CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M    | Ano         |

Mechanické a materiály

| Order Code | Full Product Name                       | Kód ochrany proti vniknutí |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 35503300   | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                          |
| 34400600   | CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M     | IP20                       |
| 34402000   | CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M     | IP20                       |
| 34404400   | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M     | IP20                       |
| 34406800   | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M     | IP20                       |
| 34408200   | CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M       | IP20                       |
| 34410500   | CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M       | IP20                       |
| 34412900   | CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M       | IP20                       |
| 34414300   | CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M       | IP20                       |
| 34416700   | CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M    | IP20                       |

Certifikace a použití

| Order Code | Full Product Name                       | Rozsah okolní teploty |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 35503300   | LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU | -                     |
| 34400600   | CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M     | -20 až +40 °C         |
| 34402000   | CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M     | -20 až +40 °C         |
| 34404400   | CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M     | -20 až +40 °C         |
| 34406800   | CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M     | -20 až +40 °C         |
| 34408200   | CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M       | -20 až +40 °C         |
| 34410500   | CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M       | -20 až +40 °C         |
| 34412900   | CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M       | -20 až +40 °C         |

| Order Code | Full Product Name                       | Vstupní napětí | Spotřeba energie |
|------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| 34426600   | CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M   | 24 V           | 52 W             |
| 34428000   | CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M   | 24 V           | 52 W             |
| 34430300   | CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M   | 24 V           | 52 W             |
| 35501900   | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -              | -                |
| 35499900   | LS corner connector IP20 50pcs EU       | -              | -                |
| 35497500   | LS mounting clips IP20 50pcs EU         | -              | -                |



| Order Code | Full Product Name                       | Stmívatelné |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
| 34418100   | CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M    | Ano         |
| 34420400   | CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M    | Ano         |
| 34422800   | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M    | Ano         |
| 34424200   | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M   | Ano         |
| 34426600   | CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M   | Ano         |
| 34428000   | CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M   | Ano         |
| 34430300   | CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M   | Ano         |
| 35501900   | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -           |
| 35499900   | LS corner connector IP20 50pcs EU       | -           |
| 35497500   | LS mounting clips IP20 50pcs EU         | -           |

| Order Code | Full Product Name                       | Kód ochrany proti vniknutí |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 34418100   | CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M    | IP20                       |
| 34420400   | CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M    | IP20                       |
| 34422800   | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M    | IP20                       |
| 34424200   | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M   | IP20                       |
| 34426600   | CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M   | IP20                       |
| 34428000   | CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M   | IP20                       |
| 34430300   | CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M   | IP20                       |
| 35501900   | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                          |
| 35499900   | LS corner connector IP20 50pcs EU       | -                          |
| 35497500   | LS mounting clips IP20 50pcs EU         | -                          |

| Order Code | Full Product Name                     | Rozsah okolní teploty |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 34414300   | CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M     | -20 až +40 °C         |
| 34416700   | CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M  | -20 až +40 °C         |
| 34418100   | CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M  | -20 až +40 °C         |
| 34420400   | CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M  | -20 až +40 °C         |
| 34422800   | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M  | -20 až +40 °C         |
| 34424200   | CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M | -20 až +40 °C         |
| 34426600   | CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M | -20 až +40 °C         |
| 34428000   | CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M | -20 až +40 °C         |

LED pásek Corepro

| Order Code | Full Product Name                       | Rozsah okolní teploty |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 34430300   | CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M   | -20 až +40 °C         |
| 35501900   | LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU | -                     |
| 35499900   | LS corner connector IP20 50pcs EU       | -                     |
| 35497500   | LS mounting clips IP20 50pcs EU         | -                     |



## LED pásek Corepro

