



# Fita LED fina que oferece luz de alta qualidade com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

## Corepro Fita LED

Uma linha completa brilhante, fina, segura e confiável. Escolha o melhor ajuste para todos os projetos de 4 pacotes/potências de lúmen e 4 CCTs, e aproveite a instalação fácil e fina.

### Benefícios

- Grande variedade de produtos: diversas combinações de lúmen/potência e CCT para atender aplicações diferentes.
- Instalação fácil: o design fino garante o encaixe em espaços apertados.
- Excelente desempenho de luz: alta eficiência com boa reprodução de cores e desempenho confiável durante o uso

### Características


- Variedade completa de produtos: opções de 300 lm, 800 lm, 1.200 lm, 1.600 lm/m, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.
- Alta eficiência para economia de energia: 130 lm/W
- DC 24 V de baixa tensão oferece segurança superior
- Vida útil de mais de 35.000 horas

# Corepro Fita LED

## Aplicação

- Varejo
- Escritórios
- Hospedagem

## Desenho dimensional



### Informações gerais

Ciclo de comutação 15.000

### Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI) 80

### Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 24 V

### Controles e dimerização

Regulável Não

### Dados mecânicos e de compartimento

Código de proteção de entrada IP20

### Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -10 a 40 °C

## Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Fluxo luminoso
929002650212	LS155 LED6 6W 827 5M 24V LA	2700 K	560 lm
929002650312	LS155 LED6 6W 840 5M 24V LA	4000 K	600 lm
929002650412	LS155 LED6 6W 865 5M 24V LA	6500 K	600 lm
929002650812	LS155 LED12 12W 827 5M 24V LA	2700 K	1.200 lm
929002650912	LS155 LED12 12W 840 5M 24V LA	4000 K	1.250 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Fluxo luminoso
929002651012	LS155 LED12 12W 865 5M 24V LA	6500 K	1.250 lm
929002651112	LS155 LED16 15.5W 827 5M 24V LA	2700 K	1.500 lm
929002651212	LS155 LED16 15.5W 840 5M 24V LA	4000 K	1.600 lm
929002651312	LS155 LED16 15.5W 865 5M 24V LA	6500 K	1.600 lm

## Corepro Fita LED

### Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929002650212	LS155 LED6 6W 827 5M 24V LA	28 W
929002650312	LS155 LED6 6W 840 5M 24V LA	28 W
929002650412	LS155 LED6 6W 865 5M 24V LA	28 W
929002650812	LS155 LED12 12W 827 5M 24V LA	54 W
929002650912	LS155 LED12 12W 840 5M 24V LA	54 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929002651012	LS155 LED12 12W 865 5M 24V LA	54 W
929002651112	LS155 LED16 15.5W 827 5M 24V LA	65 W
929002651212	LS155 LED16 15.5W 840 5M 24V LA	65 W
929002651312	LS155 LED16 15.5W 865 5M 24V LA	65 W



© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2024, Agosto 30 - Dados sujeitos a alteração