



CorePro LED-pærer med højt lumen giver fremragende lyskvalitet til dine daglige belysningsopgaver

CorePro Glass High Lumen pærer

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- 30 % mindre energiforbrug end normale Philips LED-lyskilder
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Oplagt valg og let at installere

Funktioner


- Klassisk design - et oplagt valg
- Højt lysudbytte
- Meget effektiv
- Lang levetid
- Nem installation

CorePro Glass High Lumen pærer


Anvendelsesområder

- Bolig
- Lagre

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

CorePro Glass High Lumen pærer

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Skiftcyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		
		farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W	929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W	929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W	929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W	929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W	929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W				

Temperatur

CorePro Glass High Lumen pærer


Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Matteret	A67
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Matteret	A67
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Matteret	A67
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Matteret	A67
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Matteret	A67
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Matteret	A67


Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Matteret	A95
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Matteret	A95
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Matteret	A95
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Klar	A67
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Klar	A67



CorePro Glass High Lumen pærer

