



Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, οι λαμπτήρες **LED CorePro** υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες CorePro LED High Lumen παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

Οφέλη

- Εξοικονομεί 30% ενέργεια σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass


Χαρακτηριστικά

- Παραδοσιακή σχεδίαση
- Υψηλή φωτεινή ροή
- Υψηλή απόδοση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εύκολη εγκατάσταση


Εφαρμογή

- Σπίτι
- Αποθήκες

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Θερμοκρασία

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λεπούργιας (ονομ.)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λεπούργιας (ονομ.)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C





Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Ματ	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Ματ	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Ματ	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Ματ	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Ματ	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Ματ	A67
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Ματ	A95

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Ματ	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Ματ	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Διαφανές	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Διαφανές	A67

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

