



Para los trabajos de iluminación cotidianos, las bombillas de alta luminosidad CorePro LED ofrecen una excelente calidad de luz

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Beneficios

- Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones
- Fácil recambio de las lámparas convencionales

Características

- Diseño tradicional
- Alto flujo luminoso
- Elevada eficiencia
- Larga duración
- Fácil instalación


Aplicaciones

- Hogar
- Almacenes


Versions



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A




LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A



Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Información general

Base del casquillo	E27
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Ángulo de haz (nom.)	300 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Mate	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Mate	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Mate	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Mate	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Mate	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Mate	A67

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Mate	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Mate	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Mate	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Transparente	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Transparente	A67

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

