



Tehokkaan valovoiman CorePro LED -lamput

Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

Nämä klassisen tyylikkäävät CorePro LED -lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Erinomainen valinta ihmisille, jotka etsivät jälkiasennettavaa LED-lamppua. Nämä suuren valovoiman LED-lamput säästävät 90 % energiaa verrattuna perinteisiin lamppuihin. Suuren valotehon CorePro LED -lamput antavat erinomaisen valon laadun. Energiaa säästävän LED-valaistuksen käyttöikä on 15 000 tuntia, mikä vähentää ylläpitokustannuksia.

Hyödyt

- Energiaa säästävä, kuluttaa 30 % vähemmän energiaa kuin Philipsin tavallinen LED-lamppu
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Nopea ja helppo asennus

Ominaisuudet

- Klassinen vintage-muotoilu
- Suuri valovirta
- Suuri tehokkuus
- Pitkä käyttöikä
- Helppo asennus

Käyttökohteet


- Kotitaloudet
- Hotellit

Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu


Versions



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A






LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	300 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivahikeys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Matta	A67

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Matta	A67





Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Matta	A67
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Matta	A67
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Matta	A67
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Matta	A67
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Matta	A95

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Matta	A95
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Matta	A95
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Kirkas	A67
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Kirkas	A67

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Tehokkaan valovoiman Corepro Glass -lamppu

