



# La solution d'éclairage classique

## Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

### Avantages

- Durée de vie rallongée pour espacer les remplacements
- Installation facile et rapide

### Fonctions

- Design vintage
- Flux lumineux élevé
- Grande efficacité
- Longue durée de vie
- Finition verre
- Forte puissance
- Dépolie
- Claire
- E27

### Application


- Maison
- Entrepôts

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique


Versions



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A






LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Schéma dimensionnel



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G | 70 mm | 121 mm |
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G | 70 mm | 121 mm |
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G | 70 mm | 121 mm |
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G | 70 mm | 121 mm |
| CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G | 70 mm | 121 mm |
| CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G | 70 mm | 121 mm |
| CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G | 70 mm | 121 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG | 70 mm | 128 mm |

| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G | 95 mm | 165 mm |
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G | 95 mm | 165 mm |
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G | 95 mm | 165 mm |

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

| Informations générales                           |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Culot                                            | E27          |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20.000       |
| Durée de vie nominale                            | 15.000 h     |
| Données techniques de l'éclairage                |              |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 300 degré(s) |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80           |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %         |
| Fonctionnement et électricité                    |              |
| Fréquence d'entrée                               | 50 à 60 Hz   |
| Fréquence linéaire                               | 50 to 60 Hz  |
| Heure de démarrage (nom.)                        | 0,5 s        |
| Commandes et gradation                           |              |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non          |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                        | Température de couleur corrélée (nom.) | Code couleur | Flux lumineux |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
|               |                                          |                                        |              |               |
| 8719514346536 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G  | 2700 K                                 | 827          | 2.000 lm      |
| 8719514346550 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G  | 4000 K                                 | 840          | 2.000 lm      |
| 8719514346574 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G  | 6500 K                                 | 865          | 2.000 lm      |
| 8719514346611 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G  | 2700 K                                 | 827          | 2.452 lm      |
| 8719514346635 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G  | 4000 K                                 | 840          | 2.452 lm      |
| 8719514346659 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G  | 6500 K                                 | 865          | 2.452 lm      |
| 8719514346673 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G  | 2700 K                                 | 827          | 3.452 lm      |
| 8719514346697 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G  | 4000 K                                 | 840          | 3.452 lm      |
| 8719514346710 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G  | 6500 K                                 | 865          | 3.452 lm      |
| 8719514346499 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G  | 2700 K                                 | 827          | 2.000 lm      |
| 8719514347441 | CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG | 2700 K                                 | 827          | 2.452 lm      |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                       | Consommation électrique | Puissance équivalente |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8719514346536 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G | 13 W                    | 120 W                 |
| 8719514346550 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G | 13 W                    | 120 W                 |
| 8719514346574 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G | 13 W                    | 120 W                 |
| 8719514346611 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G | 17,5 W                  | 150 W                 |
| 8719514346635 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G | 17,5 W                  | 150 W                 |
| 8719514346659 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G | 17,5 W                  | 150 W                 |

| Order Code    | Full Product Name                        | Consommation électrique | Puissance équivalente |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8719514346673 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G  | 23 W                    | 200 W                 |
| 8719514346697 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G  | 23 W                    | 200 W                 |
| 8719514346710 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G  | 23 W                    | 200 W                 |
| 8719514346499 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G  | 13 W                    | 120 W                 |
| 8719514347441 | CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG | 17 W                    | 150 W                 |

Température

| Order Code    | Full Product Name                       | Température maximale du produit (nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 8719514346536 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G | 60 °C                                  |
| 8719514346550 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G | 60 °C                                  |
| 8719514346574 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G | 60 °C                                  |

| Order Code    | Full Product Name                       | Température maximale du produit (nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 8719514346611 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G | 60 °C                                  |
| 8719514346635 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G | 60 °C                                  |
| 8719514346659 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G | 60 °C                                  |

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

| Order Code    | Full Product Name                       | Température maximale du produit (nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 8719514346673 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G | 55 °C                                  |
| 8719514346697 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G | 55 °C                                  |
| 8719514346710 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G | 55 °C                                  |

| Order Code    | Full Product Name                        | Température maximale du produit (nom.) |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8719514346499 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G  | 60 °C                                  |
| 8719514347441 | CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG | 60 °C                                  |



Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                       | Finition ampoule | Forme de la lampe |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| 8719514346536 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G | Dépoli           | A67               |
| 8719514346550 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G | Dépoli           | A67               |
| 8719514346574 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G | Dépoli           | A67               |
| 8719514346611 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G | Dépoli           | A67               |
| 8719514346635 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G | Dépoli           | A67               |
| 8719514346659 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G | Dépoli           | A67               |

| Order Code    | Full Product Name                        | Finition ampoule | Forme de la lampe |
|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 8719514346673 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G  | Dépoli           | A95               |
| 8719514346697 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G  | Dépoli           | A95               |
| 8719514346710 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G  | Dépoli           | A95               |
| 8719514346499 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G  | Transparent      | A67               |
| 8719514347441 | CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG | Transparent      | A67               |

Approbation et application

| Order Code    | Full Product Name                        | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 8719514346536 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G  | 13 kWh                             |
| 8719514346550 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G  | 13 kWh                             |
| 8719514346574 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G  | 13 kWh                             |
| 8719514346611 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G  | 18 kWh                             |
| 8719514346635 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G  | 18 kWh                             |
| 8719514346659 | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G  | 18 kWh                             |
| 8719514346673 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G  | 23 kWh                             |
| 8719514346697 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G  | 23 kWh                             |
| 8719514346710 | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G  | 23 kWh                             |
| 8719514346499 | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G  | 13 kWh                             |
| 8719514347441 | CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG | 17 kWh                             |



## Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

