



La solution d'éclairage classique

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Dotées d'un design classique, ces ampoules LED à filament CorePro allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED à haute luminosité permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux ampoules conventionnelles. Les ampoules LED CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière. Éclairage LED à économie d'énergie qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- Conception vintage
- Flux lumineux élevé
- Grande efficacité
- Longue durée de vie
- Installation aisée

Application


- Maison
- Entrepôts

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique


Versions



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A






LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Informations générales	
Culot	E27
Cycle d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C



Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de l'ampoule
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Dépoli	A67
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Dépoli	A67
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Dépoli	A67
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Dépoli	A67
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Dépoli	A67
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Dépoli	A67

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de l'ampoule
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Dépoli	A95
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Dépoli	A95
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Dépoli	A95
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Transparent	A67
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Transparent	A67

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

