



For dine daglige belysningsjobber gir CorePro LED høylumen-pærer utmerket lyskvalitet

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Disse CorePro LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED High Lumen-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner


- Heritage design
- Høy lumeneffekt
- Høy effektivitet
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Enkel montering

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt


Søknad

- Hjem
- Lagerbygg

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert		
		fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C





Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	A67
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	A67
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	A67
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	A67
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	A67
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	A67

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	A95
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	A95
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	A95
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	A67
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	A67

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

