



Para os seus trabalhos de iluminação diários, as lâmpadas LED CorePro de elevada emissão de lúmenes oferecem uma excelente qualidade de luz

Lâmpadas de vidro Corepro High Lumen

Dotadas de um design clássico tradicional, estas lâmpadas LED CorePro de filamento combinam as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas com os benefícios da tecnologia LED de longa duração. Uma opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, estas lâmpadas LED de elevada emissão de lúmenes oferecem 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas de luz convencionais. As lâmpadas de elevada emissão de lúmenes LED CorePro proporcionam uma excelente qualidade de luz. Iluminação LED que poupa energia e oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Lâmpadas de vidro Corepro High Lumen

Benefícios

- Poupa 30% de energia em comparação com as lâmpadas LED padrão da Philips
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituições
- Substituição retrofit fácil para as lâmpadas convencionais


Características

- Design tradicional
- Elevada emissão de lúmenes
- Eficiência elevada
- Vida útil longa
- Instalação fácil


Aplicação

- Habitações
- Armazéns de mercadorias

Versions




LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A



Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Lâmpadas de vidro Corepro High Lumen

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Informações gerais

Casquilho	E27
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe (Nom.)	300 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Lâmpadas de vidro Corepro High Lumen

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Fosca	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Fosca	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Fosca	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Fosca	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Fosca	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Fosca	A67

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Fosca	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Fosca	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Fosca	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Transparente	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Transparente	A67

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh

Lâmpadas de vidro Corepro High Lumen

