



Για τις καθημερινές  
εργασίες σας φωτισμού,  
το **CorePro LED**  
συνδυάζει το γνώριμο  
σχήμα των κλασικών  
λαμπτήρων πυράκτωσης  
με τα οφέλη της μεγάλης  
διάρκειας ζωής που  
προσφέρει η τεχνολογία  
**LED.**

### Λαμπτήρες CorePro Glass LED

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED CorePro υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες LED CorePro Glass παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός σε στυλ ρετρό. Φωτισμός LED CorePro που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

# Λαμπτήρες CorePro Glass LED

## Οφέλη

- Εξοικονομεί 30% ενέργεια σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

## Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα
- Τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με καλή χρωματική απόδοση (CRI>80)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

## Εφαρμογή

- Σπίτι
- Χώροι φιλοξενίας


## Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27







LED Bulb A67 E27 ND Clear



MZD LEDCLA 60W A60 E27

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων







| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G | 60 mm | 106 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 60 mm | 110 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 95 mm | 140 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 60 mm | 104 mm |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G | 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 64 mm | 140 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G  | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG | 60 mm | 106 mm |
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | 60 mm | 106 mm |
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 60 mm | 104 mm |

| Γενικές πληροφορίες                                   |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Βάση- κάλυμμα                                         | E27           |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                              | 15.000 h      |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                       |               |
| Γωνία δέσμης (ονομ.)                                  | 300 μοίρα(ες) |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 80            |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %          |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                 |               |
| Συχνότητα εισόδου                                     | 50 έως 60 Hz  |
| Line Frequency                                        | 50 to 60 Hz   |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης             |               |
| Με ρύθμιση έντασης                                    | Όχι           |

Γενικές πληροφορίες

| Order Code | Full Product Name                        | Κύκλος λειτουργίας |
|------------|------------------------------------------|--------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 30.000             |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 20.000             |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 20.000             |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 30.000             |
| 37751600   | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G    | 20.000             |
| 36126300   | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 20.000             |
| 37753000   | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G  | 20.000             |
| 36128700   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG | 20.000             |
| 37755400   | CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG | 20.000             |
| 34702100   | CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG | 20.000             |
| 34647500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | 20.000             |
| 34704500   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 20.000             |
| 34706900   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG | 20.000             |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 20.000             |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 20.000             |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 20.000             |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 20.000             |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 20.000             |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 20.000             |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| Order Code | Full Product Name                        | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) |  | Κωδικός χρώματος | Φωτεινή ροή |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|
|            |                                          |                                      |  |                  |             |
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 2700 K                               |  | 827              | 806 lm      |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 2700 K                               |  | 827              | 806 lm      |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 2700 K                               |  | 827              | 806 lm      |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 2700 K                               |  | 827              | 470 lm      |
| 37751600   | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G    | 4000 K                               |  | 840              | 806 lm      |
| 36126300   | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 2700 K                               |  | 827              | 1.055 lm    |
| 37753000   | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G  | 4000 K                               |  | 840              | 1.055 lm    |
| 36128700   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG | 2700 K                               |  | 827              | 1.521 lm    |
| 37755400   | CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG | 4000 K                               |  | 840              | 1.521 lm    |
| 34702100   | CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG | 3000 K                               |  | 830              | 470 lm      |

| Order Code | Full Product Name                        | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) |  | Κωδικός χρώματος | Φωτεινή ροή |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|-------------|
|            |                                          |                                      |  |                  |             |
| 34647500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | 3000 K                               |  | 830              | 806 lm      |
| 34704500   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 3000 K                               |  | 830              | 1.055 lm    |
| 34706900   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG | 3000 K                               |  | 830              | 1.521 lm    |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 2700 K                               |  | 827              | 470 lm      |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 2700 K                               |  | 827              | 1.521 lm    |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 4000 K                               |  | 840              | 1.521 lm    |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 2700 K                               |  | 827              | 806 lm      |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 2700 K                               |  | 827              | 1.055 lm    |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 4000 K                               |  | 840              | 1.055 lm    |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Λαμπήρες CorePro Glass LED

| Order Code | Full Product Name                           | Κατανάλωση<br>ενέργειας | Χρόνος<br>έναρξης<br>(ονομ.) | Αντίστοιχη<br>ισχύς |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W<br>E27 A60 827FR G  | 7 W                     | 0,5 s                        | 60 W                |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W<br>E27 G93 827 CL G | 7 W                     | 0,5 s                        | 60 W                |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W<br>E27 ST64 827CL G | 7 W                     | 0,5 s                        | 60 W                |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W<br>E27 A60 827FR G | 4,5 W                   | 0,5 s                        | 40 W                |
| 37751600   | CorePro LEDBulb7-60W E27<br>A60 840 FR G    | 7 W                     | 0,5 s                        | 60 W                |
| 36126300   | CorePro LEDBulbND8.5-75W<br>E27 A60 827FR G | 8,5 W                   | 0,5 s                        | 75 W                |
| 37753000   | CorePro LEDBulb8.5-75W E27<br>A60 840 FR G  | 8,5 W                   | 0,5 s                        | 75 W                |
| 36128700   | CorePro LEDBulbND10.5-100W<br>E27A60 827FRG | 10,5 W                  | 0,5 s                        | 100 W               |
| 37755400   | CorePro LEDBulb10.5-100W<br>E27 A60 840 FRG | 10,5 W                  | 0,4 s                        | 100 W               |
| 34702100   | CorePro LEDBulbND 4.5-40W<br>E27 A60830 FRG | 4,5 W                   | 0,5 s                        | 40 W                |

Θερμοκρασία

| Order Code | Full Product Name                        | Μέγιστη θερμ.<br>περιβλήματος λειτουργίας<br>(ονομ.) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 50 °C                                                |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 45 °C                                                |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 45 °C                                                |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 50 °C                                                |
| 37751600   | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G    | 50 °C                                                |
| 36126300   | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 50 °C                                                |
| 37753000   | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G  | 50 °C                                                |
| 36128700   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG | 55 °C                                                |
| 37755400   | CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG | 55 °C                                                |
| 34702100   | CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG | 50 °C                                                |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| Order Code | Full Product Name                           | Φινίρισμα<br>λαμπτήρα | Σχήμα<br>λαμπτήρα |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR<br>G  | Ματ                   | A60               |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL<br>G | Διαφανές              | G93               |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL<br>G | Διαφανές              | ST64              |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR<br>G | Ματ                   | A60               |

| Order Code | Full Product Name                           | Κατανάλωση<br>ενέργειας | Χρόνος<br>έναρξης<br>(ονομ.) | Αντίστοιχη<br>ισχύς |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 34647500   | CorePro LEDBulbND 7-60W<br>E27 A60 830 FR G | 7 W                     | 0,5 s                        | 60 W                |
| 34704500   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W<br>E27 A60 830FRG | 8,5 W                   | 0,5 s                        | 75 W                |
| 34706900   | CorePro LEDBulbND10.5-100W<br>E27A60 830FRG | 10,5 W                  | 0,5 s                        | 100 W               |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W<br>E27 A60827 CLG | 4,3 W                   | 0,5 s                        | 40 W                |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W<br>E27A60 827CLG | 10,5 W                  | 0,5 s                        | 100 W               |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W<br>E27A60 840CLG | 10,5 W                  | 0,5 s                        | 100 W               |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W<br>E27 WW A60 CL G  | 7 W                     | 0,5 s                        | 60 W                |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W<br>E27 A60 827CLG | 8,5 W                   | 0,5 s                        | 75 W                |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W<br>E27 A60 840CLG | 8,5 W                   | 0,5 s                        | 75 W                |

| Order Code | Full Product Name                        | Μέγιστη θερμ.<br>περιβλήματος λειτουργίας<br>(ονομ.) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 34647500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | 50 °C                                                |
| 34704500   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 50 °C                                                |
| 34706900   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG | 55 °C                                                |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 45 °C                                                |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 55 °C                                                |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 55 °C                                                |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 45 °C                                                |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 50 °C                                                |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 50 °C                                                |

| Order Code | Full Product Name                           | Φινίρισμα<br>λαμπτήρα | Σχήμα<br>λαμπτήρα |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 37751600   | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G       | Ματ                   | A60               |
| 36126300   | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR<br>G | Ματ                   | A60               |
| 37753000   | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G     | Ματ                   | A60               |
| 36128700   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60<br>827FRG | Ματ                   | A60               |
| 37755400   | CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840<br>FRG | Ματ                   | A60               |


Λαμπήρες CorePro Glass LED

| Order Code | Full Product Name                        | Φινίρισμα<br>λαμπήρα | Σχήμα<br>λαμπήρα |
|------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 34702100   | CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG | Ματ                  | A60              |
| 34647500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | Ματ                  | A60              |
| 34704500   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | Ματ                  | A60              |
| 34706900   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG | Ματ                  | A60              |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | Διαφανές             | A60              |

| Order Code | Full Product Name                        | Φινίρισμα<br>λαμπήρα | Σχήμα<br>λαμπήρα |
|------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | Διαφανές             | A60              |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | Διαφανές             | A60              |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | Διαφανές             | A60              |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | Διαφανές             | A60              |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | Διαφανές             | A60              |


Έγκριση και Εφαρμογή

| Order Code | Full Product Name                        | Κατανάλωση ενέργειας<br>kWh/1000 ώρες |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 7 kWh                                 |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 7 kWh                                 |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 7 kWh                                 |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 5 kWh                                 |
| 37751600   | CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G    | 7 kWh                                 |
| 36126300   | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 9 kWh                                 |
| 37753000   | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G  | 9 kWh                                 |
| 36128700   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG | 11 kWh                                |
| 37755400   | CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG | 11 kWh                                |
| 34702100   | CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG | 5 kWh                                 |
| 34647500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | 7 kWh                                 |
| 34704500   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 9 kWh                                 |
| 34706900   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG | 11 kWh                                |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 5 kWh                                 |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 11 kWh                                |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 11 kWh                                |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 7 kWh                                 |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 9 kWh                                 |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 9 kWh                                 |




120°

90°



Λαμπτήρες CorePro Glass LED



## Λαμπτήρες CorePro Glass LED

