



# CorePro LED, gnlk aydınlatma işleriniz iin klasik akkor ampullerin tanıdık şekillerini uzun mrl LED teknolojisinin avantajlarıyla birleştirebilir.

## CorePro Glass LED ampuller

Gemiştenden gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun mrl LED teknolojisine avantajlarını bir araya getirir. Yeni bir LED deęiştirmesi arayanlar iin ok kolay bir seim olan bu CorePro LED ampuller, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu saęlar. CorePro LED ampuller, nostaljik tarzda mkemmel ışık kalitesi saęlar. Bakım maliyetlerini azaltmak iin 15.000 saat kullanım mr sunan CorePro LED aydınlatma.

### Faydaları

- Standart Philips LED ampullere kıyasla %30 enerji tasarrufu saęlar
- Deęiştirme gereksinimlerini azaltan ok uzun kullanım mr
- Geleneksel lambalar iin kolay deęişim

## CorePro Glass LED ampuller

### Özellikler

- klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- İyi renksel geriverim ile çok iyi ışık kalitesi (CRI>80)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, açık veya kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: cıva veya başka tehlikeli madde içermez

### Uygulama

- Ev
- Konaklama

### Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27  
WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL  
ST64



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27  
NDFrosted



MZD LEDCLA 40W A60 E27



MZD LEDCLA 60W A60 E27




## CorePro Glass LED ampuller

### Versions



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827  
CL ND

### Boyutlu çizim






| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 60 mm | 110 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 95 mm | 140 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 60 mm | 104 mm |

## CorePro Glass LED ampuller

### Boyutlu çizim



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G | 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 64 mm | 140 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 60 mm | 104 mm |

## CorePro Glass LED ampuller

### Genel Bilgiler

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kapak Tabanı          | E27      |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Işın Açısı (Nom)                           | 300 ° |
| Renk oluşturma dizini (CRI)                | 80    |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 %  |

### Çalıştırma ve Elektrik

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Giriş Frekansı        | 50 ila 60 Hz |
| Hat Frekansı          | 50 to 60 Hz  |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s        |

### Kontroller ve Dim Etme

|                |       |
|----------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
|----------------|-------|

### Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name                        | Anahtar Döngüsü |
|------------|------------------------------------------|-----------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 30.000          |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 20.000          |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 20.000          |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 30.000          |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 20.000          |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 20.000          |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 20.000          |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 20.000          |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 20.000          |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 20.000          |

### Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                        | İlişkili Renk    | Renk Kodu | Işık Akısı |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
|            |                                          | Sıcaklığı (Nom.) |           |            |
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 2700 K           | 827       | 806 lm     |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 2700 K           | 827       | 806 lm     |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 2700 K           | 827       | 806 lm     |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 2700 K           | 827       | 470 lm     |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 2700 K           | 827       | 470 lm     |

| Order Code | Full Product Name                        | İlişkili Renk    | Renk Kodu | Işık Akısı |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
|            |                                          | Sıcaklığı (Nom.) |           |            |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 2700 K           | 827       | 1.521 lm   |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 4000 K           | 840       | 1.521 lm   |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 2700 K           | 827       | 806 lm     |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 2700 K           | 827       | 1.055 lm   |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 4000 K           | 840       | 1.055 lm   |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                        | Güç Tüketimi | Güç Eşleniği |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 7 W          | 60 W         |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 7 W          | 60 W         |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 7 W          | 60 W         |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 4,5 W        | 40 W         |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 4,3 W        | 40 W         |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 10,5 W       | 100 W        |

| Order Code | Full Product Name                        | Güç Tüketimi | Güç Eşleniği |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 10,5 W       | 100 W        |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 7 W          | 60 W         |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 8,5 W        | 75 W         |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 8,5 W        | 75 W         |

### Sıcaklık

## CorePro Glass LED ampuller

| Order Code | Full Product Name                        | Muhafaza Maksimumu (Nom.) |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 50 °C                     |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 45 °C                     |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 45 °C                     |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 50 °C                     |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 45 °C                     |

| Order Code | Full Product Name                        | Muhafaza Maksimumu (Nom.) |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 55 °C                     |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 55 °C                     |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 45 °C                     |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 50 °C                     |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 50 °C                     |


### Mekanik ve Muhafaza

| Order Code | Full Product Name                        | Lamba Kaplaması | Lamba Biçimi |
|------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | Buzlu           | A60          |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | Şeffaf          | G93          |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | Şeffaf          | ST64         |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | Buzlu           | A60          |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | Şeffaf          | A60          |

| Order Code | Full Product Name                        | Lamba Kaplaması | Lamba Biçimi |
|------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | Şeffaf          | A60          |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | Şeffaf          | A60          |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | Şeffaf          | A60          |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | Şeffaf          | A60          |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | Şeffaf          | A60          |


### Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name                        | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 36124900   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G  | 7 kWh                        |
| 34677200   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G | 7 kWh                        |
| 34675800   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G | 7 kWh                        |
| 36130000   | CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G | 5 kWh                        |
| 34716800   | CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG | 5 kWh                        |
| 34714400   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 11 kWh                       |
| 34710600   | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG | 11 kWh                       |
| 38003500   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G  | 7 kWh                        |
| 34712000   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG | 9 kWh                        |
| 34708300   | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG | 9 kWh                        |



120°

90°





## CorePro Glass LED ampuller

