



Λαμπτήρες LED για ειδικές εφαρμογές

Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

Οι ειδικοί λαμπτήρες LED μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας με τεχνολογία LED
- Εύκολη επιλογή και εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά

- Εξοικονόμηση ενέργειας με τεχνολογία LED
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εύκολη εγκατάσταση

Εφαρμογή

- Σπίτι
- Ξενοδοχεία
- Καταστήματα



Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

Versions



LED T25 E14 WW C1 POS1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Ράβδος
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Ράβδος

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

