



lámparas LED para aplicaciones especiales

Especialidades CorePro Plastic LED

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

Beneficios

- ahorro energético con tecnología LED
- selección e instalación sencillas

Características

- ahorro energético con tecnología LED
- Larga vida útil
- fácil instalación

Aplicaciones

- Hogar
- Hoteles
- Comercios

Especialidades CorePro Plastic LED

Versions




LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND




LED T25 E14 WW C1 POS1

Plano de dimensiones



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Especialidades CorePro Plastic LED

Información general	
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Barra
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Barra

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Aprobación y aplicación

Especialidades CorePro Plastic LED

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/
		1000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

