



La nostra lampada LED più efficiente

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Vantaggi

- a risparmio energetico, 60% di energia in meno rispetto alle lampadine LED Philips standard
- Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade convenzionali

Caratteristiche

- Ad altissima efficienza energetica, con 210 lm/W
- Lunga durata, più di 3 volte rispetto ai normali prodotti LED
- Aspetto ottimizzato, senza alcun impatto sull'applicazione. Di semplice installazione
- Progettate per essere notate, sia accese sia spente
- Rispetto dell'ambiente: senza mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- Applicazione domestica
- Hotel, ristoranti e bar

Lampadina MASTER UltraEfficient LED


Versions



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL
UE SRT4




LED CLA 100WA60 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL
UE SRT4 1




LED CLA 100WA60 E27 4000K CL
UE SRT4




LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR

Lampadina MASTER UltraEfficient LED


Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	123 mm

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	50.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	500.000
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	500.000
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	500.000
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	500.000
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	500.000
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	500.000
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	500.000
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	50.000
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	500.000
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	500.000
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	50.000
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	50.000
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	500.000
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	500.000
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	50.000
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	500.000
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	500.000
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	500.000
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	500.000
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	500.000
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	50.000
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	50.000
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	500.000
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	500.000
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	500.000
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	500.000
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	50.000

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
		(Nom)		
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	840 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
		(Nom)		
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	1.095 lm

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Temperatura di	Codice	Flusso
		colore correlata (Nom)		
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	840 lm
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	1.095 lm
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	840 lm
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	1.095 lm
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	485 lm
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	485 lm
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	840 lm
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	1.095 lm
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	1.095 lm
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	2700 K	827	1.535 lm
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	4000 K	840	1.535 lm
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	485 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo	Potenza
		energetico	
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura di	Codice	Flusso
		colore correlata (Nom)		
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	840 lm
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	1.095 lm
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	3000 K	830	1.535 lm
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	2700 K	827	1.535 lm
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	3000 K	830	1.535 lm
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	2700 K	827	840 lm
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4000 K	840	840 lm
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	485 lm
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	485 lm
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	485 lm
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	4000 K	840	1.535 lm
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo	Potenza
		energetico	
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7,3 W	100 W

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 W	60 W
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	No
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	No
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	No
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	No
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	No
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	No
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	No
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	No
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	No
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	No
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	No
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	No
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	No
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	No
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	No
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	No
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	No
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	No
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	No
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	No
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	No
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	No
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	No
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	No
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	No
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Trasparente	A60
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Trasparente	A60
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Trasparente	A60
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Trasparente	A60
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Trasparente	A60
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Trasparente	A60
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Smerigliata	A60

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Smerigliata	A60
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Smerigliata	A60
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Smerigliata	A60


Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Smerigliata	A60
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Smerigliata	A60
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Trasparente	A60
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Trasparente	A60
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Trasparente	ST64
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Trasparente	G95











Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Trasparente	A60
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Trasparente	A60
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Trasparente	A60
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Trasparente	A60
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Smerigliata	A60

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh



Lampadina MASTER UltraEfficient LED



Lampadina MASTER UltraEfficient LED

