

MASTER UltraEfficient LED bulb

8932020



Vår mest effektiva LED-ljuskälla

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar

- energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-ljuskällor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

Applications

- Användning i hemmet
- Hotell och restauranger

Funktioner

- Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
- Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter
- Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att installera
- Designad för att synas - snygg både tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Versions



LED CLA 60W A60 E27 2700K
CL UE D SRT4 RTP



LED CLA 60W A60 E27 4000K
CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 2700K
CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 3000K
FR UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 2700K
CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 2700K
CL UE SRT4 1





LED CLA 40W A60 E27 4000K
CL UE SRT4 1



LED CLA 100WA60 E27 4000K
CL UE SRT4


Måttskiss



D	C
60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm



D	C
60 mm	108 mm

Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	108 mm

Allmän information

Socket	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	500 000

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	300 °
Färgåtergivningningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Mekanik och armaturhus

Lampform	A60
----------	-----

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	827	840 lm	2700 K
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	840	840 lm	4000 K
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	840	1 095 lm	4000 K
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	827	840 lm	2700 K
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	827	1 095 lm	2700 K
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	830	840 lm	3000 K
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	830	1 095 lm	3000 K
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	827	485 lm	2700 K
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	827	840 lm	2700 K
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	840	840 lm	4000 K
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	827	1 535 lm	2700 K
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	840	1 535 lm	4000 K
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	830	840 lm	3000 K
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	830	1 095 lm	3000 K
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	830	1 535 lm	3000 K
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	827	840 lm	2700 K
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	827	1 535 lm	2700 K
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	830	1 535 lm	3000 K
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	827	485 lm	2700 K
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	830	485 lm	3000 K
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	840	485 lm	4000 K
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	840	1 535 lm	4000 K

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Motsvarande effekt
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Motsvarande effekt
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7,3 W	100 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Endast med särskilda dimmers
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nej
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nej
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nej
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nej
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nej
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Endast med särskilda dimmers
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nej
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nej
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nej
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nej
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nej
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Klar
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Klar
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Klar

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Klar
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Frostad
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Frostad
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Frostad
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Frostad
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Frostad
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Frostad
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Frostad
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Frostad
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Frostad
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Klar
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Klar
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Klar
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Klar
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Klar
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Klar

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003800102	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
929003800202	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh

