



Наша найефективніша світлодіодна лампа

MASTER UltraEfficient LED bulb

Це найефективніша світлодіодна лампа від Philips. 210 лм/Вт допомагає конкретизувати заяву компанії про екологічність. Термін служби 50 000 годин допомагає подовжити цикл заміни та зменшити кількість відходів. Це не тільки виріб із високими показниками SPEC, але й якість світла, характерна для Philips.

Переваги

- Енергозбереження, на 60% менше енергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна звичайних ламп

Характеристики

- Вкрай висока енергоефективність, 210 лм/Вт
- Тривалий термін служби, більш ніж у 3 рази довший термін служби, ніж у звичайних світлодіодних виробів
- Добре оптимізовано зовнішній вигляд, без впливу на застосування. Просто встановлюється
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

Застосування


- Застосування вдома
- Готелі: ресторани та готелі

MASTER UltraEfficient LED bulb

Варіанти




LED CLA 60W A60 E27 4000K CL
UE SRT4




LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 2700K CL
UE SRT4 1




LED CLA 40W A60 E27 4000K CL
UE SRT4 1




LED CLA 100WA60 E27 4000K CL
UE SRT4

MASTER UltraEfficient LED bulb


Розміри



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номинальний термін служби	50 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	300 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	70 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	500 000
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	500 000
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	500 000
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	50 000
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	500 000
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	500 000
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	50 000
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	50 000
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	500 000
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	500 000
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	50 000
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	500 000
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	500 000
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	500 000
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	50 000
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	50 000
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	500 000
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	500 000
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	500 000
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	500 000

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	840 lm
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	1 095 lm
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	840 lm
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	1 095 lm
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	840 lm
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	1 095 lm
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	485 lm
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	485 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	840 lm
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	840 lm
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	1 095 lm
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	1 095 lm
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	2700 K	827	1 535 lm
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	4000 K	840	1 535 lm
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	485 lm
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	840 lm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000 K	830	1 095 lm
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	3000 K	830	1 535 lm
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	2700 K	827	1 535 lm
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	3000 K	830	1 535 lm
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	2700 K	827	840 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4000 K	840	840 lm
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700 K	827	485 lm
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000 K	830	485 lm
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000 K	840	485 lm
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	4000 K	840	1 535 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Еквівалент	
		Споживана потужність	потужності у ватах
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Еквівалент	
		Споживана потужність	потужності у ватах
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 W	60 W
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7,3 W	100 W

Механічні деталі й корпус

MASTER UltraEfficient LED bulb


Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Матовий	A60

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Матовий	A60
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Матовий	A60
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Матовий	A60
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Прозорий	A60
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Прозорий	A60
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Прозорий	ST64
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Прозорий	G95
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Прозорий	A60
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Прозорий	A60











Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929003623902	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
929003624702	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
929003623502	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
929003624302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
929003702902	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
929003703302	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
929003622902	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
929003623302	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
929003623702	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
929003624102	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
929003624502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
929003624902	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh
929003625302	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
929003625702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
929003702702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
929003703102	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
929003703502	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
929003703902	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
929003625102	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
929003703702	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929003642402	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
929003642602	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
929003622702	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
929003702502	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
929003623102	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
929003625502	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh



MASTER UltraEfficient LED bulb



MASTER UltraEfficient LED bulb

