



CoreLine t p  eklinde su ge irmez: Kolay kurulum. M kemm l aydınlatma.

CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof, CoreLine'in yenilik i, kullanımı kolay ve y ksek kaliteli aydınlatma armat r   zelliklerini sunar. Uzun kullanım  mr ne sahip g venilir, verimli bir aydınlatma armat r  olan CoreLine Tubular Waterproof  r n n n  e itli uygulama ihtiya larını kar ılamak i in iki modeli bulunur. Amony  a dayanıklı ve sızdırmaz aydınlatma armat r  (PMMA t p) hayvan aydınlatması,  iftlik ve gıda uygulamaları i in uygundur. PC versiyonu ise  ok  e itli genel aydınlatma uygulamaları i in kullanılabilen modern ve end striyel bir tasarım sunar. Her iki modelde da toza, suya ve darbelere kar ı  nemli  l  de korumayla sunulur ve bu sayede belirli uygulamalarla uyumlu hale gelir. CoreLine Tubular Waterproof WT210C lambalar enerji tasarrufu ve daha az bakım vaat eder. Aynı zamanda,  nceden kurulmu  dahili kablolama ve harici konnekt r sayesinde  ok kısa s rede ve alet gerektirmeden monte edilebilirler; bu da lambanın a ılmasına gerek olmadı ı anlamına gelir. Bu su ge irmez aydınlatma   z mleri, hem i  hem de dı  mekanlarda tavanlara veya askılı kurulabilecek  ekilde esnektir.

Faydaları

- Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sa lar
- Tavanlara hızlı, aletsiz kurulum veya askılı montaj (i  ve dı  mekan)
- Esnek montaj: D nebilen, serbest e konumlandırılabilen montaj destekleri
- Hayvancılık (hayvan  iftlikleri) ve gıda uygulamaları i in idealdir: Sızdırmaz, amony  a kar ı dayanıklı model (PMMA)
- Salonlar, ge i  alanları ve genel aydınlatma i in uygun PC modelinin modern, end striyel tasarımı

CoreLine tubular waterproof

Özellikler

- WT210C'nin 2 versiyonu mevcuttur: Amonyaga dayanıklı, sızdırmaz PMMA ve Polikarbonat Kapak (PC)
- Suya, toza ve darbeye karşı yüksek koruma: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Uzun kullanım ömrü ve yüksek verimlilik: başlangıç düzeyine kıyasla en az %80 akı ile 50.000 saat; 130 lm/W'a kadar
- İç ve dış mekan kurulumu için paslanmaz çelik (316) montaj destekleri ve isteğe bağlı askılı montaj setleri
- Hızlı kurulum için harici itmeli konnektörle kurulmuş dahili kablolama

Uygulama


- Gıda endüstrisi (PMMA modeli)
- Hayvan çiftlikleri (PMMA modeli)
- Salonlar ve geçiş alanları (PC modeli)
- Yarı açık/açık araç park yerleri, garajlar
- Atölyeler
- Genel aydınlatma

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200

Boyutlu çizim




CoreLine tubular waterproof

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine tubular waterproof, easy connection




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401828084

