



Enkel oppgradering av byens belysning for fremtidssikre energibesparelser

AluRoad gen2

AluRoad gen2-serien finnes i 2 versjoner: standard AluRoad gen2 og AluRoad gen2 Pro. Disse finnes i 2 størrelser: mini og medium. Standard AluRoad gen2 som BGP020 mini og BGP025 medium, AluRoad gen2 Pro som BGP021 mini og BGP026 medium. Standard AluRoad gen2 har en fast plugg for 0 graders vinkel på stolpetopp og sidemontering med begrenset negativ vinkel. AluRoad gen2 Pro er utstyrt med en justerbar plugg som gjør det mulig å stille inn positiv og negativ vinkel både på stolpetopp og med sidemontering. Med AluRoad gen2 kan du enkelt oppgradere byens belysning og oppnå fordelene med LED-teknologi som er utformet for å minimere investeringskostnaden og TCO. Serien passer perfekt til både nybygg og gater samt renovering av eksisterende installasjoner. Denne rimelige serien har ikke bare en ren og tidløs design som passer inn i miljøet, men den gir også belysning av høy kvalitet og fremtidssikre løsninger med betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser over en lang levetid.

Fordeler

- Enkel å montere både på toppen av stolpen og fra siden.
- Attraktiv TCO.
- Lav anskaffelseskostnad.
- Betydelig redusert energibruk og karbonavtrykk – ytterligere energibesparelser kan oppnås ved bruk av CLO eller frittstående dimming, f.eks. Dynadim.
- Signify Service-merket (unik QR-identifikasjon) for informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler.

Funksjoner

- Enkel å montere både på stolpetopper og fra siden.
- Attraktiv TCO takket være fremtidssikre energibesparelser.
- Lav anskaffelseskostnad.
- Betydelig reduksjon i energiforbruk og karbonavtrykk
- Ytterligere energibesparelser er oppnåelig ved bruk av CLO eller frittstående dimming som Dynadim. Dette gjelder spesielt hvis du bruker Ultra Efficient-versjonene som er tilgjengelige i serien.
- Signify Service-merket (unik QR-identifikasjon) for informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler.

Søknad

- Veier og gater
- Boliger
- Gangveier
- Industriområde


Versions



AluRoad gen2 Pro Mini side entry

AluRoad gen2 Pro Medium side entry

Målskisse



Produkt detaljer

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



Produkt detaljer

AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



AluRoad gen2 Pro toolless opening option



AluRoad gen2 Pro Medium top view



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	23° x 44° x 152°
Lyskildefarge	730 varmhvit
Korrelet fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Smalstrålet spredning
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/ Differential)	Overspenningsver n i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	LED69
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	LED147

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	5 916 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	12 325 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	85 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	Nei

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870319	BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A	BGP021

AluRoad gen2

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870321	BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A	BGP026

