



Η νέα γενιά ευθύγραμμων λαμπτήρων **LED PLT 4P** για εξοικονόμηση ενέργειας

CorePro LED PLT 4P

Ο λαμπτήρας CorePro LED PLT 4P ενσωματώνει μια πηγή φωτός LED στην παραδοσιακή μορφή ενός λαμπτήρα φθορισμού. Αυτό το προϊόν είναι η ιδανική λύση αναβάθμισης λαμπτήρων σε εφαρμογές γενικού φωτισμού: πληροί τις βασικές απαιτήσεις φωτισμού, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και είναι φιλικό προς το περιβάλλον

Οφέλη

- Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικό
- Εύκολη εγκατάσταση
- Συμβατικό σχήμα για να χωρά στο υφιστάμενο φωτιστικό
- Χωρίς υδράργυρο

Χαρακτηριστικά

- Μειωμένο λειτουργικό κόστος χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στη 2-3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες
- Ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης υφιστάμενων φωτιστικών σε τεχνολογία LED
- Απολύτως ασφαλές προϊόν και διαδικασία εγκατάστασης

Εφαρμογή

- Εφαρμογές για χώρους φιλοξενίας, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες και οικίες




CorePro LED PLT 4P

Versions



LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	200.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	30.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	20K-80K Hz
Line Frequency	20K-80K Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Σχήμα λαμπτήρα	PL-T
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +35 °C

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24q-2
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24q-2
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24q-3
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24q-3
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24q-4
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24q-4

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1.620 lm
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.800 lm
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1.100 lm
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2.100 lm
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2.250 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W



Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

