



# La nueva generación de tubos de iluminación LED PLT 4P ahorradores de energía

## LED CorePro PLT 4P

El LED CorePro PLT 4P integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para el uplamping en aplicaciones de iluminación general: cumple con los requisitos básicos de iluminación, ofrece un significativo ahorro de energía y es respetuoso con el medio ambiente.

### Beneficios

- Gran eficacia energética
- Fácil instalación
- Factor de forma convencional para ajustarse a la luminaria existente
- No contiene mercurio

### Características

- Costos operativos reducidos gracias a un menor consumo de energía
- Menor costo de mantenimiento gracias a una vida útil 2 o 3 veces más prolongada que la de las lámparas convencionales
- La forma más rápida y fácil de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED
- El producto y el proceso de instalación son totalmente seguros

# LED CorePro PLT 4P

## Aplicaciones


- Aplicaciones de hotelería, ventas, oficinas, industria y hogar

## Versions



LEDtube COR PLT 18 5W GX24Q4

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

# LED CorePro PLT 4P

## Información general

Tapa-base	GX24q-4
Ciclo del interruptor	200.000
Vida útil nominal	30.000 hora(s)

## Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	120 °
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

## Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	20 K-80 K Hz
Frecuencia de línea	20K-80K Hz
Consumo de energía	18,5 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

## Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa



Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	PL-T

## Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
Consumo de energía kWh/1000 h	19 kWh

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2.100 lm
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2.250 lm



## LED CorePro PLT 4P

