



# Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas.

## Essential LED Panel RC035

El Panel LED Esencial es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente de oficina más brillante y saludable.

### Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura del luminario de aproximadamente 3 cm
- PMMA como material "Light Guide": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida
- Eficacia del sistema de 100 lm/W, ahorros de energía de más del 50 % en comparación con ofertas tradicionales
- Brinda luz cómoda con uniformidad excelente
- Larga vida de 30.000 horas
- 3 años de garantía

### Características

- 4.000 lm
- 100 lm/W
- 30.000 h L65B50 a 25 °C
- 120-277V, 50/60 Hz
- 4000K, 6500K

# Essential LED Panel RC035

## Aplicaciones

- Oficinas abierta
- Salas de reuniones
- Áreas de circulación
- Hospitales
- Bibliotecas

## Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.

### Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

### Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Flujo luminoso	4,000 lm

### Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	40 W

### Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de ingreso	IP20

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)
911401897284	RC035B LED40S/840 120-277 W59L59 LA	4000 K
911401897384	RC035B LED40S/865 120-277 W59L59 LA	6500 K
911401897484	RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA	4000 K
911401897584	RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA	6500 K

## Essential LED Panel RC035

