



Se ha demostrado que las lámparas LED CorePro InstantFit T8 funcionan con 216 balastos diferentes, lo que brinda una emisión de luz uniforme, un ahorro energético demostrado y una vida útil promedio prolongada.

Corepro InstantFit (UL Type-A) T8

Las lámparas LED InstantFit CorePro permiten una instalación sin problemas con simples reemplazos de lámpara por lámpara. Ofrecen lo que prometemos, con al menos un 40 % de ahorro de energía, un rendimiento sin parpadeos y la vida útil esperada. Otras lámparas afirman ser compatibles, pero se ha demostrado que solo

Corepro InstantFit (UL Type-A) T8

InstantFit (UL tipo A) CorePro funciona con más de 200 balastos y controladores. y brinda una emisión de luz uniforme, ahorros de energía comprobados y una vida útil promedio prolongada. Los usuarios finales estarán encantados de estar bajo estas lámparas InstantFit cómodas y de alta calidad sin parpadeo visible y óptica optimizada. Los administradores de energía también disfrutarán de las lámparas InstantFit, ya que pueden contar con el ahorro que suponen nuestras lámparas. Para disfrutar de más ahorros de energía, las lámparas InstantFit CorePro se pueden combinar con los controladores Advance TLED para crear un sistema Tipo C.

Beneficios

- Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional
- Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.0 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, [medida de visibilidad estroboscópica]).
- Uso del controlador: una variedad de controladores permiten optimizar las emisiones de luz y el consumo de potencia para cada aplicación

Características

- Compatibilidad: cada lámpara es compatible con varios controladores.
- Vida útil entregada: índice de vida promedio de 50,000 horas
- Disponible en longitudes de 4 y 8 pies con una variedad de opciones de emisión de lúmenes.
- Historial comprobado del producto: Philips es una empresa con una larga historia de innovación y confiabilidad en la industria de la iluminación.
- Protección contra sobretensiones y golpes incorporada

Aplicaciones

- Depósitos
- Escuelas
- Oficinas


Versions



12W G13

Corepro InstantFit (UL Type-A) T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1	25.7 mm	28 mm	1,198 mm	1,205 mm	1,212 mm

