Las lámparas LED CorePro MainsFit (UL Tipo B), perfectas para proyectos de empresas de servicios energéticos (ESCO), brindan una solución para la mayoría de las aplicaciones de tubos LED con un enfoque en la eficacia y el rendimiento.

CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) CorePro están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil (hasta

50,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit CorePro tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit CorePro.

Beneficios

- Elige el nivel de luz y ahorro de energía que se adapte a tus necesidades
- Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación
- Capacidad de emergencia: compatible con el nuevo controlador de emergencia PTB15D o los inversores de emergencia de la serie ELI-S de Bodine (lámparas de hasta 15 W)

Características

- Cumple con DLC y es asequible
- Tubo de vidrio con ángulo de iluminación de 240°
- Disponible en una variedad de longitudes de 2', 3', 4', 8' y curvas en U
- Vida útil entregada: índice de vida promedio de 50,000 horas
- Garantía limitada de 5 años (para obtener más información sobre la garantía limitada de Philips, visite philips.com/warranties)

Aplicaciones

- Depósitos
- Escuelas
- Oficinas

Versions

43T8 COR 96 5CCT

CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
43T8/COR/96-5CCT/MF52LS/G/ FA8-R17D 10/1		27,9 mm	2.369,8 mm	2.378,7 mm	2.387,8 mm



© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.