



Kľbová spojka 9MX056 MAXOS TL- D / TL5

Maxos, otočné zariadenie

Kľbová spojka je univerzálne mechanické prepojovacie zariadenie určené pre žlabové systémy Maxos TL-D a TL-5, ktoré umožňuje nastavenie rôznych uhlov medzi svetelnými radmi. Minimálny uhol je 45 stupňov. Vďaka jeho atraktívnemu dizajnu sa často používa v obchodoch, školách a múzeách. Pomocou kľbovej spojky sa môžu prepojiť maximálne štyri svetelné pásy. Teleso je vyrobené z plastu bielej, alebo striebornej farby a vnútorné podporné prvky sú z ocele. V prípade potreby môže kľbová spojka obsahovať senzory pre riadenia osvetlenia, reproduktory, atď. Obsahuje predmontovaný, rýchlo nastaviteľný záves s 1.25 m oceľovým lankom. Na prepojenie jedného žlabu s kľbovou spojkou je potrebná jedna spojka (9MX056 CP-SD WH/SI). Elektrické komponenty pre verziu s priebežným prekáblováním napájania musia byť objednané samostatne.

Výhody

-

Maxos, otočné zariadenie

Versions



9MX056 CP WH



9MX056 BC49 SI



Electrical supply connector 7-pole



Maxos_chain_bracket_adjustable



9MX056 CPI



9MX056 CP SI

Podrobnosti o produkte



Maxos 4MX056 TL-D extended trunking section M300/E300/M600/E600 and blind cover, used to close the spaces in the trunking where no electrical units are mounted

Mechanické časti a teleso	
Krytie IP	-
Krytie IP	-
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka CE	Áno
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	9MX056
Kód radu produktov	9MX056

Maxos, otočné zariadenie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC	Trieda ochrany IEC	Vstupné napätie	Vstupné napätie	Sieťová frekvencia	Sieťová frekvencia
10807700	9MX056 CP WH	-	-	-	-	-	-
60157899	9MX056 BC49 WH	-	-	-	-	-	-
60158599	9MX056 BC49 SI	-	-	-	-	-	-
53881299	9MX056 BC58 WH	-	-	-	-	-	-
53888199	9MX056 BC58 SI	-	-	-	-	-	-
13179200	9MX056 EC7	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	220 až 240 V	220 až 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	Bezpečnostná trieda I	Bezpečnostná trieda I	220 až 240 V	220 až 240 V	50 to 60 Hz	50 to 60 Hz
25202200	9MX056 CBA BK	-	-	-	-	-	-
10809100	9MX056 CPI	-	-	-	-	-	-
25200800	9MX056 EP BK SET	-	-	-	-	-	-
10824400	9MX056 EP WH SET	-	-	-	-	-	-
10825100	9MX056 EP SI SET	-	-	-	-	-	-
10808400	9MX056 CP SI	-	-	-	-	-	-

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva
10807700	9MX056 CP WH	Biela
60157899	9MX056 BC49 WH	Biela
60158599	9MX056 BC49 SI	Strieborná
53881299	9MX056 BC58 WH	Biela
53888199	9MX056 BC58 SI	Strieborná
13179200	9MX056 EC7	-
03217400	9MX056 EC7 (10PCS)	-

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva
25202200	9MX056 CBA BK	Čierna
10809100	9MX056 CPI	-
25200800	9MX056 EP BK SET	Čierna
10824400	9MX056 EP WH SET	Biela
10825100	9MX056 EP SI SET	Strieborná
10808400	9MX056 CP SI	Strieborná

