



Προετοιμάστε την πόλη σας για το μέλλον με τα DigiStreet

Αλυσοειδές DigiStreet

Το κρεμαστό DigiStreet της Philips είναι μια νέα προσθήκη στη σειρά οδικών προϊόντων DigiStreet και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα φωτισμού, την ιδιαίτερη σχεδίαση και τα πλεονεκτήματα των συνδεδεμένων συστημάτων φωτισμού σε εφαρμογές που απαιτούν αλυσοειδείς λύσεις. Υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες Smart City, ολόκληρη η σειρά DigiStreet μπορεί να εξοπλιστεί με δύο υποδοχές SR για να μπορεί η πόλη σας να χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά συστήματα ελέγχου, αισθητήρες και εφαρμογές, όπως το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης φωτισμού CityTouch της Philips. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο φωτιστικό μπορεί να ταυτοποιηθεί με μοναδικό τρόπο, χάρη στην εφαρμογή επισήμανσης Philips Service, η οποία στηρίζεται σε κωδικό QR. Με μια απλή σάρωση ενός κωδικού QR, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της θύρας του ιστού, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στη ρύθμιση παραμέτρων του φωτιστικού, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού, σε ολόκληρη της διάρκεια της ζωής του φωτιστικού. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.lighting.philips.com/main/products/digistreet#system_ready__designed_for_smart_cities

Οφέλη

- Το αλυσοειδές DigiStreet είναι έτοιμο για το μέλλον με εύκολη, απευθείας αναβάθμιση μετά την εγκατάσταση ή και αργότερα με μελλοντικούς κόμβους και αισθητήρες CMS για να παρέχει νέες λειτουργίες
- Ειδικά οπτικά συστήματα ώστε να ταιριάζει στις διεθνείς γεωμετρικές οδών πεζών και οχημάτων
- Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης, τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Χαρακτηριστικά

- Αλυσοειδής λύση στη σειρά οδικών προϊόντων DigiStreet
- Δυνατότητα εξοπλισμού με δύο υποδοχές SR για εύκολη αναβάθμιση σε νέες λειτουργίες
- Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού λόγω της ετικέτας σέρβις Philips
- Διατίθεται εργαλείο L-Tune
- Διάρκεια ζωής 100.000 ωρών έως L96B10 στους +25 °C

Εφαρμογή

- Κυκλοφοριακές αρτηρίες και κεντρικές οδοί πρόσβασης
- Αστικές περιοχές
- Κέντρα πόλεων και κεντρικοί δρόμοι


Versions



DigiStreet Catenary-BTP764

DigiStreet Suspended-BSP764

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED64
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Φωτεινή ροή	6.400 lm
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	38 W
Surge Protection (Common/ Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Αλουμίνιο
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK09
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Κατανομή ευρείας συμμετρικής δέσμης 1
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Κατανομή ευρείας δέσμης 10

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς	Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

