



TownTune central stolpetop – Bringer hjemmefølelsen med helt ud på gaden

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring)

Philips TownTune serien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum med alle de nye belysningsløsninger med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central stolpetop (CPT), en asymmetrisk styrestolpetop/sideadgang (ASY), forlænget stolpetopbeslag (Lyre) og en central stolpetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designfunktioner sætter dig i stand til at skabe særlige belysningssignaturer og give distrikter og byer sin helt egen identitet. Derudover er hvert armatur i TownTune serien unikt og identificerbart i kraft af Signify appens Service-link. Ved blot at scanne en QR-kode, som er placeret inden for døren til masten eller direkte på armaturet, kan du straks få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og gør det muligt at oprette dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også Philips LEDGINE-O belysningsplatformen, der sikrer, at lyset altid leveres i den rette mængde og med den rette retning på gaden. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er TownTune desuden fremtidssikret. Du får således en løsning, der er klar til at blive parret med både selvstændige og avancerede lysstyringsfunktioner og belysningssoftware som f.eks. Interact City.

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring)

Fordele

- Den giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder gennem dens flot designede skål.
- Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør gør det samtidig muligt at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen.
- Den har mange anvendelsesmuligheder og tilbyder høj ydeevne ved hjælp af den nyeste Ledgine LED-plattform og adgang til mange forskellige lysfordelinger
- Nem vedligeholdelse takket været Philips Service Tag og forberedt til at blive kombineret med lysstyring og softwareapplikationer med Philips SR (System Ready) fatning

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser


Versions



TownTune CPT DR BDP261

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring)

Målskitse



TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring)

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP261

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Lysteknisk (1/2)

Full			Korreleret			Full			Korreleret		
Order Code	Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Farvegeng (CRI)	Order Code	Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelses (CRI)
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 Neutral hvid	4000 K	70	912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 Varm hvid	3000 K	80

TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring)

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3.430 lm	Symmetrisk lysfordeling 50

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug	
		Lysstrøm	udendørs
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4.620 lm	Lysfordeling, middel 10

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024156	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024160	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

