



Philips TownTune Asymmetric – Viihtyisä kaupunkivalaistus

TownTune epäsymmetrinen DTD

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistuslujastusta, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liittimen ansiosta TownTune on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune epäsymmetrinen DTD

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet


Versions



TownTune ASY DTD BDP268

TownTune epäsymmetrinen DTD


Mittapiirros



Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

