



CityCharm Cone – yhdistää visuaalisesti miellyttävän ulkoasun ja tehokkuuden

CityCharm Cone

Philips CityCharm -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkialueille, joissa miellyttävä valaistus, tunnelma ja muotoilu ovat tärkeitä. Siihen kuuluu kolme ikonista, ajatonta mallia: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) ja CityCharm fluid (BDS492) sekä valikoima koristeellisia ja käytännöllisiä lisävarusteita. Näillä malleilla voit luoda valaistusratkaisun, joka korostaa kaupunkisi ilmettä niin päivällä kuin yöllä. Valitsetpa sitten cordoba-, cone- tai fluid-tyypin LED-valot, CityCharm tarjoaa ensiluokkaista visuaalista mukavuutta sekä erinomaista suorituskykyä. Valittavanasi on kaksi innovatiivista Philipsin valaistustekniikkaa: GentleBeam, joka maksimoi visuaalisen mukavuuden, sekä ClearGuide (cordoba tai cone), joka optimoi pystysuoran valaistuksen ja visuaalisen ohjauksen. Voit lisätä CityCharm-valaistusratkaisusi yksilöllisyyttä käyttämällä sarjaan kuuluvia koristeellisia lisävarusteita, joilla voidaan muokata kuvun tilavuutta ja muuttaa sen ulkonäköä. Sarjaa varten suunniteltujen kiinnitysvarsien ja pylväiden avulla asuinalueista ja kaupunkien keskustoista voidaan muokata mitä tyylikkäimpiä kokonaisuuksia.

Hyödyt

- Tyylikäs ja tunnistettava mallisto miellyttävään valaistukseen GentleBeam- tai ClearGuide-tekniikalla
- Tehokas valaistus sekä laadukas tuote ja pintakäsittely
- Sopii sekä saneerausprojekteihin että uusiin asennuksiin, sillä käytössä on mallikohtaiset valaisinvarret ja pylväät
- Varusteena Philips Service Tag -huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisältää tietoja huollosta, asennuksesta ja varaosista.

CityCharm Cone


Ominaisuudet

- Valaisimen muoto, värisävyt sekä tolpat ja valaisinvarret valittavissa
- Hajautustyökaluilla voi luoda miellyttävän valaistuksen ja korostaa tunnelmaa värillisillä osilla
- Useat valovoima- ja optiikkavaihtoehdot takaavat energiatehokkaan valaistuksen kaikilla valaistustasoilla
- Optimoidut kokonaiskustannukset
- Yhteensopiva tavallisten ja älykkäiden valaistuksen ohjausjärjestelmien, kuten Interactin kanssa
- Virtalähde helppo huoltaa käyttökohteessa

Käyttökohteet

- Asuinalueet, puistot, kevyen liikenteen väylät
- Polut ja pyörätiet
- Puistot ja puistokadut

Mittapiirros



Tuotetiedot



CityCharm_Cordoba_Cone-
BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif



CityCharm_Cone-BDS491_DGR-
DP03.tif

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Liitäntälaite	EB
Lamppuperheen koodi	CG25
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	360°
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valonlähteiden määrä	15
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,03
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,05 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDS491

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila	Ulkovalaistuksen	
			(nim.)	Valovirta	optiikan tyyppi
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	740 Neutraali valkoinen	4000 K	2 140 lm	Symmetrinen
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	740 Neutraali valkoinen	4000 K	2 140 lm	Epäsymmetrinen
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	730 Lämmin valkoinen	3000 K	2 117 lm	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505017426	BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76	20 W
910505017431	BDS491 CG25-/740 II A GR H07RN-PX1.5 60	20 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505017432	BDS491 CG25-/730 II S GR 60	22 W

