



Philips CityCharm: συνδυασμός οπτικής άνεσης και απόδοσης

CityCharm Fluid

Η σειρά CityCharm έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αστικές περιοχές, όπου ο άνετος φωτισμός, η ατμόσφαιρα και η σχεδίαση παίζουν σημαντικό ρόλο. Προσφέρει τρία εμβληματικά, διαχρονικά σχέδια (Cordoba και Cone και Fluid) και διάφορα αξεσουάρ, τα οποία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια μοναδική λύση φωτισμού στα μέτρα σας, την ημέρα και τη νύχτα. Η σειρά CityCharm παρέχει υψηλή οπτική άνεση διατηρώντας την εξαιρετική απόδοση. Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής από δύο καινοτόμες τεχνολογίες Φωτισμού Philips: την GentleBeam, που μεγιστοποιεί την οπτική άνεση ή την ClearGuide (Cordoba και Cone μόνο), που βελτιστοποιεί τον κατακόρυφο φωτισμό και την οπτική καθοδήγηση. Μια ποικιλία επιλογών ειδικών στηριγμάτων και ιστών σας δίνει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσετε κατοικημένες περιοχές και κέντρα πόλης με τον πιο κομψό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία GentleBeam και ClearGuide θα βρείτε στον Οδηγό προϊόντων.

Οφέλη

- Κομψή, εμβληματική σειρά που ενισχύεται από αποκλειστικούς πόλους και στηρίγματα για τη δημιουργία ξεχωριστών στυλ
- Άνετος φωτισμός με τεχνολογίες GentleBeam ή ClearGuide
- Πολλαπλές γεωμετρίες για οπτική άνεση σε όλους τους αστικούς χώρους
- Εξαιρετική απόδοση φωτισμού, φινίρισμα υψηλής ποιότητας
- Μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, χάρη στην υποδοχή στο επάνω μέρος με ετοιμότητα συστήματος Zhaga-D4i (SR) για σύνδεση με χειριστήρια Interact
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.



Χαρακτηριστικά

- Επιλογή σχημάτων φωτιστικών, εφέ χρωμάτων και ιστών και στηριγμάτων
- Εργαλεία διάχυσης για οπτική άνεση, χρωματιστά ένθετα για βελτίωση της ατμόσφαιρας
- Ευρεία γκάμα επιπέδων φωτεινής ροής και οπτικών συστημάτων για μέγιστη απόδοση σε όλα τα επίπεδα φωτισμού
- Απόδοση έως και 144 lm/W
- Διάρκεια ζωής έως και 100.000 ώρες στα L96 B10
- Τυπική εγγύηση 5 ετών (επιλογή επέκτασης έως και 10 έτη)

Εφαρμογή

- Κατοικίες
- Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι
- Πάρκα και λεωφόροι

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



CityCharm Fluid



CityCharm Fluid with top socket

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	360°
Χρώμα πηγής φωτός	730 Θερμό λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK11
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Στοιχεία προϊόντος	
Κωδικός ονομασίας σειράς	BDS492

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
23704900	BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6	LED50
23705600	BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6	LED70
23706300	BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60	LED30

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
23704900	BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6	4.150 lm	Οπτικό σύστημα συμμετρικής κατανομής, συμφωνεί με το Γαλλικό PCN (Προστασία Ciel Nocturne - Dark sky)	0,0082
23705600	BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6	5.390 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Γαλλίας	0,0042

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω
23706300	BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60	2.400 lm	Κατανομή ασύμμετρης δέσμης PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Γαλλίας	0,003

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Surge Protection (Common/ Differential)
23704900	BDS492 HSR LED50/730 II S1F- PCN GR 60 C6	33,5 W	Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή τάση ν σε kV - διαφορικής λειτουργίας + προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV
23705600	BDS492 LED70/730 II DM- PCN GRB GR 60 C6	43,5 W	Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή τάση ν σε kV - διαφορικής λειτουργίας + προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Surge Protection (Common/ Differential)
23706300	BDS492 LED30/730 II A- PCN GRB GR 60	19,8 W	Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις + προστασία από ηλεκτροστατικές υπερτάσεις kV

