



Philips Copenhagen City LED Gen2: időtálló és kényelmes világítás a város számára

Copenhagen City LED gen2 kicsi

Az eredeti koppenhágai lámpatestet a koppenhágai Városépítészeti Hivatallal közösen tervezték az 1960-as években. Ez az időtlen lámpatest-dizájn három típusban kapható: a Copenhagen LED gen2, amely nagy teljesítményt nyújt útvilágítási alkalmazásokhoz; a Copenhagen City LED gen2, amely városi és lakóövezetekbe való, ahol a kiegyensúlyozott fénykomfort és az egységes formatervezési nyelv fontos; a Copenhagen City Comfort LED, amely az érzékeny belvárosi területek igényeit elégíti ki, ahol nagy az igény a szórt fény szabályozására és a magas szintű kényelemre. A Copenhagen City LED gen2 teljesen kiegyensúlyozott, kényelmes világítási effekteket kínál csökkentett káprázással, amit a lámpatest formáját követő kerek LED-motor tesz lehetővé. Az opál előtető további lehetőségeket nyújt a városkép kialakításához és a hangulatteremtéshez a statikus (ragyogó hatás) és dinamikus (RGBW) felfelé világítási lehetőségekkel. A lámpatest különféle méretekkel, felfüggesztéssel és optikával rendelkezik, maximális szabadságot kínálva a városközponti és lakóövezeti világítási alkalmazások tervezésében. A lámpatestek szénlábnyomának csökkentése érdekében az ikonikus lámpaernyő bioalapú műanyagból, a fő fém alkatrészek pedig újrahasznosított alumíniumból készülnek. A lámpatest egy vagy két Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzattal rendelkezik, amelyek időállóvá teszik a lámpatestet, ezáltal az könnyedén összekapcsolható olyan fejlett világításvezérlő szoftveralkalmazásokkal, mint például az Interact. A műanyag felhasználásának köszönhetően a felső foglalat integrálható a lámpaernyőbe anélkül, hogy ez befolyásolná a lámpatest letisztult dizájnját.

Copenhagen City LED gen2 kicsi

Előnyök

- Az 1960-as években a koppenhágai városi építészeti hivatallal közösen létrehozott ikonikus kialakítás többféle méretben is kapható, hogy minden városi területen egységes és elegáns városképet biztosítson.
- Kiegyensúlyozott, vizuálisan kényelmes megvilágítást biztosít a kiemelt, kerek LED-motorral, amely kiegészíti a lámpatest formáját.
- Statikus és dinamikus, különféle színű felfelé irányuló világítási lehetőségei hozzájárulnak a városkép kialakításához
- Csökkentett környezeti hatás: Környezettudatos anyagokból, bioalapú polietilénből és újrahasznosított alumíniumból készült, ami 28%-kal alacsonyabb szénlábnymot eredményez a gyártás során (A1–A3). Emellett cserélhető és újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó kialakítással rendelkezik a körforgás támogatása érdekében.
- A jövőre tervezve: Időállóságát a Zhaga-D4i SR-aljzatok biztosítják, amelyekhez Interact vezérlőelemek és érzékelők csatlakoztathatók, a lámpatest letisztult kialakításának feláldozása nélkül

Szolgáltatások

- Három méret (Kicsi, Nagy és Mega) minden rögzítési magassághoz, többféle rögzítési lehetőséggel: oldalsó beépítés, fali kar, oszlopcsúcs, kábelköteg vagy központi rögzítés
- Süllyesztett, kerek LED-motor a kellemesebb világítási élményért
- Hatásfok: akár 157 lm/W
- A ponyva 88%-ban bioalapú műanyagból, a fém alkatrészek pedig 88%-ban újrahasznosított alumíniumból készülnek.
- 5 év normál jótállás (akár 10 évre hosszabbítható)
- Tengeri só elleni védelem

Alkalmazás

- Főbb városi utak (mega és nagy változat)
- Belváros, belváros utcái (nagy)
- Lakóutcák, parkolók, sétáló helyek és parkok (kicsi)


Versions



Small Copenhagen City LED gen2
with side entry adaptor diam 48
mm

Copenhagen City LED gen2 kicsi

Méretezett rajza



Termék részletei



Small Copenhagen City LED gen2
glass serigraphy



Small Copenhagen City LED gen2
canopy and glass flush transition



Small Copenhagen City LED gen2
glass serigraphy

