



# Confiable y flexible

## GreenPerform Batten G3 BN398C

GreenPerform batten BN398C es una solución lineal competitiva con una emisión de lúmenes múltiples lúmenes y de buen rendimiento para aplicaciones minoristas e industriales. Ofrece instalaciones de montaje en superficie y suspendida para adaptarse a diferentes opciones de montaje. Sus múltiples diseños ópticos también se adaptan a diferentes aplicaciones.

### Beneficios

- Alta eficacia del sistema con mejor ahorro de energía
- Múltiples ópticas para diferentes aplicaciones
- Conectado para prueba futura

### Características


- Eficacia del sistema hasta de 140 lm/W
- Vigas tipo batwing anchas disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones de iluminación
- DALI e Interact están disponibles para un fácil control

### Aplicaciones

- Alimentos y grandes almacenes
- Almacén
- Fábrica
- Zona pública interior

# GreenPerform Batten G3 BN398C

## Plano de dimensiones



### Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	>80

### Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

### Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	Difusor/cubierta de polimetilmetacrilato
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	SDCM<5
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401583651	BN398C LED69/NW L1200 PSU OP	140 lm/W	6.900 lm
911401586051	BN398C LED69/NW L1200 PSU WB	127 lm/W	7.000 lm

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401583651	BN398C LED69/NW L1200 PSU OP	49 W

## GreenPerform Batten G3 BN398C

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401586051	BN398C LED69/NW L1200 PSU WB	55 W

