

StreetSaver – spara pengar och njut av kvalitet

StreetSaver andra generationen

För att uppfylla EU-förordningarna som fastställdes 2015 måste kommuner byta ut alla kvicksilverbaserade lampor mot lampor utan kvicksilver. Kommunerna har dock ofta begränsade budgetar för att hantera detta omfattande arbete, särskilt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet. Samtidigt måste man spara energi och bevara nattmiljön genom att minska spilljuset – många kvicksilverlösningar har en genomskinlig kupa, som släpper ut ljuset i alla riktningar. StreetSaver är en högkvalitativ lösning som är ett perfekt LED-alternativ till de kvicksilverbaserade armaturerna – och viktigast av allt, den är mycket prisvärd.

Fördelar

- Prisvärd LED-stolptoppslösning med bra ljusprestanda
- Hög produktkvalitet och robust design
- Lång livslängd tack vare medelhög effekt och 4 KV överspänningsskydd

Funktioner

- Genomtänkt LED-design
- Armaturhus i aluminium och plant glas i polykarbonat
- Anslutning direkt i stolpens nedre del tack vare dess 6 m långa kabel

Användning

- Parker och shoppingcenter, gångvägar
- Shoppingcenter, parkeringsplatser
- Bostadsområden


StreetSaver andra generationen

Versions



StreetSaver G2

Måttskiss



Produktinformation

StreetSaver_G2-DPP.tif



StreetSaver andra generationen

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	-
Ljuskällans färg	Neutralvit
Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	27 W
Surge Protection (Common/Differential)	Armatur med överspänningsskydd upp till 4 kV differentiallyäge och 4 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Mikrolinsoptik av akrylat
Armaturhusets färg	Aluminium och grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljsskod
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		
		Färgåtergivningsindex	Ljusflöde	
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		
		Färgåtergivningsindex	Ljusflöde	
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

StreetSaver andra generationen

