



Philips MileWide LED Gen2 – tyylikäs, erittäin tehokas ja tulevaisuuteen valmis

MileWide²

Philips MileWide LED Gen2 on kehitetty yhteistyössä Holscher Designin kanssa, ja se on erittäin suosittu MileWide-valaisintuoteperheemme uusin sukupolvi, joka tarjoaa valikoiman erityisiä mastoja ja kannakkeita. MileWide LED Gen2:n puhtaslinjainen muotoilu sopii täydellisesti nykypäivän ja huomisenkin kaupunkimaisemiin. Tämä MileWide-pylväsvalaisin on saatavana kahdessa koossa: BPP435 (pieni) ja BPP436 (suuri). Valaisin tuo eleganssia ja linjakkuutta kaikenlaisiin kaupunkiympäristöihin (sivuasennusversiot: BRP435 ja BRP436). Edistyneen LED-moduulin ja sovelluskohtaisesti räätälöidyn optiikkansa ansiosta MileWide LED Gen2 tarjoaa erinomaisen valonlaadun ja valotehokkuuden. Se mahdollistaa merkittävän energiansäästön, mutta tarjoaa silti täysin tasaisen valon teiden valaisuun. Valaisimeen on saatavana yksi tai kaksi Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) -kantaa, joten se on toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa. Siten MileWide LED Gen2 voidaan yhdistää edistyneisiin säätimiin ja valaistussovelluksiin, kuten Interactiin, tai tunnistimiin, kuten Philips Outdoor Sensor Bundleen (OSB). Lisäksi jokainen MileWide LED Gen2 -valaisin on yksilöitävissä Signify Service -tunnistesovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja varaosista.

Hyödyt

- Selkeää tunnistettavuutta helpottavat erityiset pylväät ja kiinnikkeet, joiden avulla voidaan luoda erottuvia tyylejä (kokonaisratkaisu)
- Visuaalista vaivattomuutta ja laadukas kaupunkivalaistus, joissa on erilaisia geometrisiä muotoja
- Valmiina tulevaisuuteen – Zhaga-D4i SR -liitinten avulla yhdistät Interact-ohjausjärjestelmiin ja -tunnistimiin
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Ominaisuudet

- Laaja valokeilavalikoima (30+ optiikkavaihtoehtoa) ja sisäiset häikäisysuojat
- Väriämpötilojen ja värintoiston valinta eri ympäristöissä: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
- Valotehokkuus jopa 159 lm/w
- Jopa 100 000 tunnin käyttöikä (L95) B10
- Viiden vuoden vakiotakuu (mahdollisuus pidentää jopa kymmeneen vuoteen)

Käyttökohteet


- Liikenneväylät, moottoritiet ja tärkeimmät ajoväylät
- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Pysäköintialueet

Versions



MileWide2

Mittapiirros



Tuotetiedot



MileWide2

