



GrandeVille LED – designklassiker til alle former for bybelysning

GrandeVille Parkarmatur

Idag efterspørger vores kunder et armatur, der både er energibesparende og giver et smukt og behageligt lys. GrandeVille LED byder på den perfekte kombination af funktionalitet og æstetik. Det klassiske design med rene linjer og robuste materialer gør modellen ideel til bymiljøer af enhver art. Det godt afskærmede armatur udsender et klart, hvidt lys og gør det samtidigt muligt at opnå betydelige energibesparelser. GrandeVille LED er velegnet til montering på master og vægbeslag. GrandeVille LED tilbyder et udvalg af rotationssymmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling, som forhindrer uønsket spildlys. Taget skal bestilles separat, fås i grå eller hvid.

Fordele

- Klassisk design – rene linjer
- Visuel komfort
- Energibesparende LED-teknologi

Funktioner

- Klassisk design, der passer til ethvert bymiljø
- Robuste materialer
- Behageligt hvidt lys

Anvendelsesområder

- Veje i beboelsesområder
- Gang- og cykelstier
- Parkeringsanlæg





GrandeVille Parkarmatur

Versions



OPPr BPS962i 0001

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Produktdata	
Produktseriekode	BPS962

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630771	BPS962 LED45/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630819	BPS962 LED49/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630821	BPS962 LED29/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630825	BPS962 LED49/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN49

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Antal	
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	lys-kilder	
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.380 lm	1	
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	840 Neutral hvid	4000 K	1.587 lm	1	
919008630298	BPS962 LED45/830 II	830 Varm hvid	3000 K	1.842 lm	1	

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Antal	
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	lys-kilder	
	LO CLO-DDF6 C4K					
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	830 Varm hvid	3000 K	1.225 lm	1	
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	840 Neutral hvid	4000 K	1.409 lm	1	

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Antal	
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	lysilder	
919008630305	BPS962	830 Varm hvid	3000 K	1.414 lm	1	
	LED29/830					
	LO-O CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630306	BPS962	840 Neutral	4000 K	1.626 lm	1	
	LED34/840	hvid				
	LO-O CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630324	BPS962	840 Neutral	4000 K	1.984 lm	1	
	LED49/840	hvid				
	LO CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630457	BPS962	840 Neutral	4000 K	2.290 lm	1	
	LED49/840	hvid				
	LO-O CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630771	BPS962	830 Varm hvid	3000 K	2.126 lm	1	
	LED45/830					
	LO-O CLO-					
	DDF6 C4K					

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name		Optiktype til brug udendørs		Opadrettet lysudbyttegrad	
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,21	
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,21	
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,15	
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,15	
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,15	
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,25	
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,25	
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,15	

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Antal	
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Lysstrøm	lysilder	
919008630817	BPS962	840 Neutral	4000 K	1.429 lm	-	
	LED34/840 A	hvid				
	DF CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630819	BPS962	840 Neutral	4000 K	2.012 lm	-	
	LED49/840 A	hvid				
	DF CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630821	BPS962	830 Varm hvid	3000 K	1.242 lm	1	
	LED29/830 A					
	DF CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630823	BPS962	830 Varm hvid	3000 K	1.868 lm	-	
	LED45/830 A					
	DF CLO-					
	DDF6 C4K					
919008630825	BPS962	840 Neutral	4000 K	2.235 lm	1	
	LED49/840	hvid				
	DF CLO-					
	DDF6 C4K					

Order Code	Full Product Name		Optiktype til brug udendørs		Opadrettet lysudbyttegrad	
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,25	
919008630771	BPS962 LED45/830 LO-O CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,25	
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO- DDF6 C4K		Asymmetrisk		0,2	
919008630819	BPS962 LED49/840 A DF CLO- DDF6 C4K		Asymmetrisk		0,2	
919008630821	BPS962 LED29/830 A DF CLO- DDF6 C4K		Asymmetrisk		0,2	
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO- DDF6 C4K		Asymmetrisk		0,2	
919008630825	BPS962 LED49/840 DF CLO- DDF6 C4K		Symmetrisk		0,21	

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	30,6 W

GrandeVille Parkarmatur

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	30,6 W
919008630771	BPS962 LED45/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630819	BPS962 LED49/840 A DF CLO-DDF6 C4K	30,6 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
919008630821	BPS962 LED29/830 A DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630825	BPS962 LED49/840 DF CLO-DDF6 C4K	30,6 W

