



GrandeVille LED – klassinen vaihtoehto kaupunkiympäristöön

GrandeVille LED

Asiakkaat haluavat nykyään valaisimia, jotka sekä ovat energiatehokkaita että tuottavat miellyttävän valaistuksen. GrandeVille LED on erinomainen valinta sekä toimintojensa että esteettisten ominaisuuksiensa ansiosta. Valaisimen perinteinen muotoilu, selkeät linjat ja jyrkät materiaalit tekevät siitä erinomaisen ratkaisun mihin tahansa urbaaniin ympäristöön. Hyvin suojattu valaisin tuottaa puhtaan valkoisen valon ja on todella energiatehokas. GrandeVille LED soveltuu sekä pylväsettä seinäkiinnitykseen. Valittavissa on pyörähdysymmetrinen valonjako tai epäsymmetrinen valonjako, joka estää ei-toivottua hukkavaloa. Kupu on tilattava erikseen, väri vaihtoehtoina harmaa tai valkoinen.

Hyödyt

- Klassinen muotoilu ja selkeät linjat
- Visuaalisesti miellyttävä valo
- Energiatehokas leditekniikka

Ominaisuudet

- Klassinen muotoilu sopii mihin tahansa kaupunkiympäristöön
- Valaisimessa on käytetty kestäviä materiaaleja

Käyttökohteet



- Asuinalueiden kadut
- Pyörätiet ja kävelytiet
- Pysäköintialueet

Versions



OPPR BPS962i 0001

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitântälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteiden määrä	1
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP65
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BPS962

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Ylöspäin suuntautuvan	
				Valovirta	valon suhde
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	830 Lämmin valkoinen	3000 K	1 380 lm	0,21
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	840 Neutraali valkoinen	4000 K	1 587 lm	0,21
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	830 Lämmin valkoinen	3000 K	1 842 lm	0,15

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Ylöspäin suuntautuvan	
				Valovirta	valon suhde
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	830 Lämmin valkoinen	3000 K	1 225 lm	0,15
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	840 Neutraali valkoinen	4000 K	1 409 lm	0,15
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	830 Lämmin valkoinen	3000 K	1 414 lm	0,25

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Ylöspäin suuntautuvan	
				Valovirta	valon suhde
919008630306	BPS962	840 Neutraali	4000 K	1 626 lm	0,25
	LED34/840	valkoinen			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630324	BPS962	840 Neutraali	4000 K	1 984 lm	0,15
	LED49/840	valkoinen			

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Ylöspäin suuntautuvan	
				Valovirta	valon suhde
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630457	BPS962	840 Neutraali	4000 K	2 290 lm	0,25
	LED49/840	valkoinen			
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	20,9 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	30,6 W
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	30,6 W

