



GrandeVille LED – en designklassiker til all slags bybruk

GrandeVille LED

Dagens kunder vil ha en armatur som både gir energieffektivitet og en visuelt komfortabel belysningseffekt. GrandeVille LED kombinerer funksjonelle og estetiske egenskaper. Den klassiske designen med rene linjer og robuste materialer gjør at den passer perfekt i alle byområder. Armaturen er godt avskjermet og gir rent, hvitt lys samtidig som den gjør at man kan få betydelige energibesparelser. GrandeVille LED kan monteres på stolper eller ved bruk av veggbraketter. GrandeVille LED tilbyr et utvalg av rotasjonssymmetrisk lysfordeling eller assymetrisk lysfordeling noe som reduserer uønsket lysforurensning. Deksel må bestilles separat, tilgjengelig i grå eller hvit.

Fordeler

- Klassisk design – rene linjer
- Visuell komfort
- Energieffektiv LED-teknologi



Funksjoner

- Klassisk design som passer i alle urbane omgivelser
- Robuste materialer
- Komfortabelt hvitt lys

Søknad

- Gater i boligområder
- Gang- og sykkelstier
- Parkeringsplasser

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsver nnivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP65
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Produktdata	
Produktseriekode	BPS962

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	GRN45
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN29
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	GRN49
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN34
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	GRN45

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product		Korreleret fargetemperatur (nom.)	Antall	
	Name	Lyskildefarge		Lysytelse	lysilder
919008630301	BPS962	830 varmhvit	3000 K	1 380 lm	1
	LED29/830				
	DF CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630302	BPS962	840	4000 K	1 587 lm	1
	LED34/840	nøytralhvit			
	DF CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630298	BPS962	830 varmhvit	3000 K	1 842 lm	1
	LED45/830 II				
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630303	BPS962	830 varmhvit	3000 K	1 225 lm	1
	LED29/830				
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630304	BPS962	840	4000 K	1 409 lm	1
	LED34/840	nøytralhvit			
	LO CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630305	BPS962	830 varmhvit	3000 K	1 414 lm	1
	LED29/830				

Order Code	Full Product		Korreleret fargetemperatur (nom.)	Antall	
	Name	Lyskildefarge		Lysytelse	lysilder
	LO-O CLO-				
	DDF6 C4K				
919008630306	BPS962	840	4000 K	1 626 lm	1
	LED34/840	nøytralhvit			
	LO-O CLO-				
919008630324	BPS962	840	4000 K	1 984 lm	1
	LED49/840	nøytralhvit			
	LO CLO-				
919008630457	BPS962	840	4000 K	2 290 lm	1
	LED49/840	nøytralhvit			
	LO-O CLO-				
919008630817	BPS962	840	4000 K	1 429 lm	-
	LED34/840 A	nøytralhvit			
	DF CLO-				
919008630823	BPS962	830 varmhvit	3000 K	1 868 lm	-
	LED45/830 A				
	DF CLO-				
	DDF6 C4K				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Utendørs optikktype	Oppover lyseffektforhold
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,21
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,21
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25

Order Code	Full Product Name	Utendørs optikktype	Oppover lyseffektforhold
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO- DDF6 C4K	Symmetrisk	0,15
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	Symmetrisk	0,25
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO- DDF6 C4K	Asymmetrisk	0,2
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO- DDF6 C4K	Asymmetrisk	0,2

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008630301	BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630302	BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630298	BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K	29,2 W
919008630303	BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K	18,4 W
919008630304	BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630305	BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K	18,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
919008630306	BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630324	BPS962 LED49/840 LO CLO-DDF6 C4K	30,6 W
919008630457	BPS962 LED49/840 LO-O CLO-DDF6 C4K	30,6 W
919008630817	BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K	20,9 W
919008630823	BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K	29,2 W

