



Player lampu LED all-round untuk jalan

RoadFlair Gen2

RoadFlair Gen2 merupakan kelompok produk lampu jalan dengan desain baru, diatur untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan, termasuk daya penerangan lumen yang tinggi untuk penghematan energi dan keberlanjutan, desain estetis pada bentuk dan tampilan yang apik, bahan dan komponen berkualitas untuk keandalan dan masa pakai produk yang lama, optik profesional untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi, interface sistem untuk peredupan dan kontrol sebagai peningkatan operasional pemerintah daerah serta menawarkan fitur anti-usang. Harga RoadFlair Gen2 yang cukup bersaing akan mempercepat transformasi LED lampu jalan menjadi lingkungan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan kota yang lebih pintar.

Benefits

- Daya penerangan lumen tinggi untuk penghematan energi.
- Kualitas kokoh dan andal.
- Optik profesional untuk berbagai aplikasi jalan.
- Kontrol interface untuk kompatibilitas sistem.
- Alternatif LED ekonomis untuk lampu jalan konvensional.

Features

- Empat tipe housing yang mencakup hingga 43Klm
- Tipikal 140lm/W
- Antarmuka peredupan 1-10V
- Masa pakai 100.000 jam
- Perangkat perlindungan lonjakan 10kV atau 15kV

RoadFlair Gen2

Application





- Jalur Pejalan Kaki
- Jalan Raya
- Jalan Perumahan
- Persimpangan

Versions



RoadFlair Gen2 BRP49X

Dimensional drawing



RoadFlair Gen2

Product details

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber	Suhu Warna	
		cahaya	Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	21.500 lm
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	740 neutral white	4000 K	21.500 lm
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	730 putih hangat	3000 K	20.100 lm
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	28.500 lm
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	36.200 lm
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	740 neutral white	4000 K	28.500 lm
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	740 neutral white	4000 K	36.200 lm
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	730 putih hangat	3000 K	33.500 lm
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	10.200 lm
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	11.500 lm
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	13.000 lm
911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	14.200 lm
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	740 neutral white	4000 K	14.200 lm
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	730 putih hangat	3000 K	13.400 lm
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	740 neutral white	4000 K	43.500 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	150 W	911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	150 W	911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	80 W
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	150 W	911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	90 W
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	200 W	911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	250 W	911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	100 W
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	200 W	911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	250 W	911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	300 W
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	250 W			

