Proyector LED fiable y de bajo consumo

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

El reflector LED Essential SmartBright G5 es el nuevo sucesor con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión adecuada para aplicaciones generales en exteriores. Ligero, con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión y revestimiento a prueba de corrosión, es adecuado para aplicaciones generales en exteriores. Además, con una mayor eficacia que la generación anterior, también ahorra más energía.

Beneficios

- Calidad y rendimiento confiables
- Ahorros excepcionales
- Fácil de instalar y ajustar

Características

- CCT: 3000K, 4000K, 6500K
- Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W y 200W
- Voltaje de entrada: 220V-240V
- Eficacia lumínica hasta de 100 lm/W
- Temperatura de trabajo: -40℃ a +50℃
- Duración 20 kh

Aplicaciones

- Depósitos
- Paisajes
- Estadios y áreas de deportes
- Cartelera
- Iluminación del área de estacionamiento
- Comodidades

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Versions

ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT

ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT

ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5 LED FLOODLIGHT

Plano de dimensiones







Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Detalles del producto

BVP150 front side

Información general	
Controlador incluido	Sí
Equipo	-
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Ampliación del haz de luz de la luminaria	110°
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Cantidad de fuentes de luz	1
Controles y atenuación	
Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Cristal templado
Color de la carcasa	Negro
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP65
Aprobación y aplicación	
Marca CE	No
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401838286	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM	20,000 lm
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	10,000 lm
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	15,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401838286	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	150 W

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2024, Septiembre 17 - Datos sujetos a cambios