



Andal, Lampu sorot LED Hemat energi

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Lampu Sorot LED Essential SmartBright G5 adalah penerus baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ringan, dengan housing aluminium die-cast yang kokoh dan lapisan tahan korosi, cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ditambah lagi, dengan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, lampu ini juga lebih hemat energi.

Benefits

- Kualitas dan performa yang andal
- Penghematan yang luar biasa
- Mudah dipasang & disesuaikan

Features

- CCT: 3000K, 4000K, 6500K
- Daya: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W dan 200W
- Tegangan masuk: 220V-240V
- Efektivitas lumen hingga 100lm/w
- Suhu kerja: -40°C hingga +50°C
- Masa pakai 20.000 jam

Application

- Gudang penyimpanan
- Lanskap
- Arena dan Olahraga
- Papan iklan
- Pencahayaan area parkir
- Hiasan

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Versions



ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT







ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT






ESSENTIAL SMARTBRIGHT G5
LED FLOODLIGHT

Dimensional drawing



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Dimensional drawing



Product details

BVP150 front side



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	-
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Jumlah sumber cahaya	1
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Hitam
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401814286	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	4.700 lm
911401824286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	5.000 lm
911401834286	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	5.000 lm
911401812286	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	1.880 lm
911401822286	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	2.000 lm
911401832286	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	2.000 lm
911401818286	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	18.800 lm
911401828286	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	20.000 lm
911401838286	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	20.000 lm
911401813286	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	2.820 lm
911401823286	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	3.000 lm
911401833286	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	3.000 lm
911401811286	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	940 lm
911401821286	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	1.000 lm
911401831286	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	1.000 lm
911401816286	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	9.400 lm
911401826286	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	10.000 lm
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	10.000 lm
911401817286	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G3 GM	830 warm white	3000 K	14.100 lm
911401827286	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G3 GM	840 neutral white	4000 K	15.000 lm
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	865 cool daylight	6500 K	15.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401814286	BVP150 LED50/WW PSU 50W SWB G3 GM	50 W	911401812286	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
911401824286	BVP150 LED50/NW PSU 50W SWB G3 GM	50 W	911401822286	BVP150 LED20/NW PSU 20W SWB G3 GM	20 W
911401834286	BVP150 LED50/CW PSU 50W SWB G3 GM	50 W	911401832286	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM	20 W

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401818286	BVP150 LED200/WW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401828286	BVP150 LED200/NW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401838286	BVP150 LED200/CW PSU 200W SWB G3 GM	200 W
911401813286	BVP150 LED30/WW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401823286	BVP150 LED30/NW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401833286	BVP150 LED30/CW PSU 30W SWB G3 GM	30 W
911401811286	BVP150 LED10/WW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401821286	BVP150 LED10/NW PSU 10W SWB G3 GM	10 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401831286	BVP150 LED10/CW PSU 10W SWB G3 GM	10 W
911401816286	BVP150 LED100/WW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401826286	BVP150 LED100/NW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401836286	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM	100 W
911401817286	BVP150 LED150/WW PSU 150W SWB G3 GM	150 W
911401827286	BVP150 LED150/NW PSU 150W SWB G3 GM	150 W
911401837286	BVP150 LED150/CW PSU 150W SWB G3 GM	150 W

